

# CNHD-81B

Projecteur DLP monopuce Full HD 7 500 lumens



- Images précises aux couleurs éclatantes
- Grande amplitude de déplacement de la lentille pour une installation flexible
- Design compact
- Fiabilité 24h/24, 7j/7

\*Uniquement disponible auprès des distributeurs sélectionnés

Le CNHD-81B est parfaitement adapté à une installation dans les salles de réunions ou de conférence, les salles de conseil ainsi que dans les auditoriums de petite taille ou de taille moyenne.

### Excellente qualité d'image

Le CNHD-81B est un projecteur DLP® monopuce qui associe un niveau de luminosité de 7 500 lumens ANSI à une résolution Full HD (1 920 x 1 080). Équipé de la technologie DLP, ce projecteur haute luminosité garantit la fiabilité et la cohérence des images dans le temps. L'uniformité de sa luminosité, supérieure à 90 %, assure la stabilité des images avec une uniformité des niveaux de luminosité sur l'ensemble de votre écran.

### Facile à installer

Un faible encombrement et un poids d'à peine 12,9 kg, exceptionnels pour un projecteur offrant une luminosité de cette qualité, facilitent l'installation et l'utilisation du CNHD-81B. En outre, le système de décalage de sa lentille vous permet d'installer votre projecteur à différentes distances de l'écran ; vous pouvez facilement déplacer la lentille afin d'obtenir une projection correcte de votre image à l'écran.

### Construit pour durer

Le CNHD-81B se caractérise par une conception sans filtre et bénéficie d'une technologie DLP® fiable pour une précision des images sans égale et un faible coût total de possession. Conçu pour une utilisation sans limite, il est également proposé avec une garantie de 3 ans, gage d'une véritable tranquillité d'esprit.

## Spécifications techniques

## CNHD-81B

### Spécifications générales

Type de projecteur	Projection DLP monopuce
Technologie	DMD™ LVDC avec DarkChip3™
Résolution	1 920 x 1 080 (Full HD)
Luminosité	7 500 lumens ANSI
Taux de contraste	6 500:1
Uniformité de la luminosité	>90 %
Rapport d'aspect	16:9
Type de lentille	Toutes les lentilles en verre pur
Lentilles	ultralarge EN 12 (0,74:1), lentille de zoom ultralarge EN46 (0,8-1,21:1), objectif de zoom grand angulaire EN13 (1,24-1,6:1), lentille de zoom standard EN11 (1,6-2,32:1), lentille de zoom rapport long EN14 (2,37-3,79:1), objectif grand angulaire EN15 (1,16:1), zoom rapport extra-long EN16 (3,8-6,5:1)
Décalage de la lentille optique	Vertical : -134 % à +134 % ; Horizontal : -68 % à +68 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	2 x 300 W (Vidi UHP)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 2 500 heures (mode économique)
Boîtier de lampe, remplacement rapide	oui
Garantie des lampes	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	table -plafond
Entrées	1 x DVI-D ; 1 x HDMI 1.3a ; 1 x VGA ; 1 x 5-BNC ; 1 x HDMI 1.3a ; 1x YPbPr ; 1 x S-Vidéo ; 1 x composite
Résolutions en entrée	Résolution de 1 920 x 1 200 -640 x 480 pixels ; RGBHV, RGBS, RGsB ; formats personnalisés disponibles ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; NTSC, PAL, SECAM
Outils logiciels	Projector Toolset, ProNet
Contrôle	Mini-prise + IR, RS-232, réseau, déclencheur 12 V
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	850 W
Niveau sonore	34 dB
Température ambiante de fonctionnement	10-40 °C / 50°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % d'humidité relative
Dissipation BTU	Max. 2 900 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pouces
Poids	12,6 kg (27,8 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre Extensible à 5 ans.

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.