

OverView cPR67 (Atlas CS4)

67" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with SXGA resolution.



Specifiche tecniche

OVERVIEW CPR67 (ATLAS CS4)

Specifiche generali	
Risoluzione	SXGA
Proporzioni	5:4
Colori	16.7 millions
Lampada	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
Alimentazione CA	95-230 VAC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Alimentazione	220 W
Luminanza	110 cd/m ² 32 ftL
Luminosità	500 lumens
Contrasto	350:1
Uniformità della luminosità	> 95%
Struttura dimensioni	• Diagonal 67" • Width 1335 mm / 52.56 in. • Height 1068 mm / 42.05 in. • Footprint 798 mm / 31.4 in. • Depth 942 mm / 37.1 in. • Socket heigth min 492 mm / 19.4 in.
Conformità ambientale	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens.
Schermi	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

