

ClickShare Hub Core + Sennheiser TeamConnect Bar S 会

Microsoft Teams Room 套件，可增强小型会议室的协作。



- 无线演示：通过 1 个配备 USB-C DP 接口™ 的下一代可立享按钮共享 4K 内容
- 基于微软设备生态系统平台 (MDEP) 构建
- 具备先进人工智能功能的 4K 超高清摄像头
- 配备 4 个麦克风和 2 个扬声器，提供高品质音频。

可立享 Hub Core 和 Sennheiser TeamConnect Bar S 组合产品是经过 Microsoft Teams Rooms 认证的小型会议室解决方案。它提供轻松的无线会议、4K 内容共享、清晰的音频和高质量的视频。与会者可享受良好的会议体验，而 IT 管理人员则可受益于安全性、合规性和标准化集成。

技术规格

CLICKSHARE HUB CORE + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR S 会议室系统

一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本; macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
系统要求	最低配置: Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2; Intel Core i3 或 Apple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推荐配置: Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新版本; Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS 最新版本
HDMI	UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (控制面板): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输出	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
音频输出	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
可立享按钮	1 个第五代可立享按钮
可立享应用程序	桌面
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA (30°C 时)
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间不超过 30 米 (100 英尺)
频段	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS (部分国家/地区支持 DFS 信道)
连接	背面: 1 个千兆以太网 LAN 接口、1 个支持 Power Delivery 3.1 EPR 的 USB-C 接口 (用于电源适配器)、1 个 HDMI 2.0 输出接口、1 个 USB-A 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出、1 个 USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出; 正面: 1 个 USB-C 2.0/3.0 接口
温度范围	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F), 海拔 3000 米时最高温度 35°C (95°F); 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
网络连接	局域网
管理和报告	是的, XMS Cloud
保修政策	3 年标准
尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 * 180 * 180 (毫米)
功耗	运行功率: 140W (最大)
电源	外置 USB-C 充电器 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
重量	720 克

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 米/6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60mm/30mm (固定/临时) 在搬运或加工过程中, 允许有至少 30mm 的弯曲, 但不得将其作为永久性固定装置。
Temperature range	工作温度: -10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F) 存储温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)
Humidity	存储/操作: 相对湿度 0 至 85%, 无冷凝
Flame rated	VW-1

Power supply

AC Input	100-240V-50-60Hz 1.4A
DC Output	上限 100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	符合美国能源部六级标准
Altitude	5000 米
DC cable length	1.5 米

Power cord

Color	黑色
Length	0.5 米
Plug Type	欧盟/美国/英国/中国/瑞士/印度/南非/澳新
Connector Type	IEC60320-C5

Control Panel

Touchscreen	10.1 英寸投射式电容触摸屏, 采用防指纹和防眩光涂层, 支持最多 4 点触控, 增强可视性和耐用性。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
Human detection sensor	自动检测房间内 2 米范围内、90° 视野内的人体移动, 以唤醒系统。
Connections	USB Type-C 2.0, 支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Anti-theft system	Kensington 锁
Temperature range	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
Humidity	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (毫米)
Power consumption	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率: 7.3W (上限); 待机功率:
Weight	820 克

生成于: 11 Mar 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。