

PDS-902 3G

Conmutación de pantalla de alta calidad y bajo coste para eventos en directo



- **Configuración y funcionamiento sencillos**
- **Excelente relación rendimiento/precio**
- **Emisión simultánea de programas a través de conectores analógicos y DVI**

La serie PDS de conmutadores está diseñada para responder a la demanda actual de un conmutador de alta calidad, fácil de usar y conmutación rápida con más entradas digitales y un precio asequible. Gracias a su funcionamiento y configuración simples, el PDS es perfecto para eventos en directo, salas de juntas, salones de hotel, templos de culto, instalaciones educativas y de formación e instalaciones fijas.

EDID 1.3 specification supported

El modelo PDS-902 3G tiene cuatro entradas DVI-I compatibles con Full HDCP 1.0, una 3G/HD/SD SDI y cuatro entradas analógicas universales. Todas las entradas analógicas y DVI admiten la especificación EDID 1.3. Los usuarios pueden capturar y almacenar hasta tres imágenes que pueden utilizarse como fuente de LOGOTIPO durante la presentación. También se proporcionan patrones de prueba integrados.

Preview output

El PDS-902 3G proporciona salida de programa simultánea a través de los conectores analógicos y DVI. También incluye una salida SDI que admite velocidades SD/HD/3G y BarcoLink para una fácil conexión a sus proyectores Barco. Además, el conmutador ofrece una salida de vista previa que se puede configurar en una resolución diferente a la salida del programa. Los usuarios pueden reproducir una de las tres señales en la salida de previsualización: programa, previsualización o patrón de pruebas.

En InfoComm 2013, la serie PDS fue galardonada con un premio Commercial Integrator BEST Award.

Processing

- Rápida adquisición de fuente

- Conmutación fluida y rápida
- Control auxiliar para controladores Encore y ScreenPRO-II
- Hasta tres funciones de recuperación/almacenamiento LOGO
- Bajo retardo de vídeo
- Descarga de software a través de USB

Inputs

- Todas las resoluciones desde NTSC/PAL hasta UXGA, incluidas todas las resoluciones HD
- Compatibilidad EDID para fuentes analógicas y DVI
- DVI, analógico, SDI 3G/HD/SD y BarcoLink
- Compatibilidad HDCP 1.0 para todas las fuentes DVI

Preview and program outputs

- Todas las resoluciones progresivas desde 480 p hasta WUXGA/HD
- DVI, analógico, SDI 3G/HD/SD y BarcoLink
- Salidas de pantalla completa y PIPs
- Modo PID dual
- Modo de matriz 9x2
- Modos de ajuste de zoom y ampliación
- Admite pantallas compatibles con HDCP
- Patrones de prueba integrados
- Resoluciones independientes para salidas de programa y previsualización

Mechanical

- Fuente de alimentación de rango automático
- Altura compacta 1 RU
- Anchura: rack de 19"

Especificaciones del producto

PDS-902 3G

Especificaciones generales

Lienzo de efectos para espectáculos en directo	2x salidas HD
Entradas de video	9 entradas fijas <ul style="list-style-type: none">4 x analógicas a través de HD-15 (conector VGA)4 x entradas DVI-I (compatibles con analógica y DVI)1 x entrada 3G SDI
Salidas de video	<ul style="list-style-type: none">2x DVI (vista previa y programa).2x HD-15 (VGA) (vista previa y programa).1x 3G SDI (solo programa)
Genlock	N/D
Salida de programa	1 salida de programa a través de HD-15, DVI o 3G-SDI 1 salida de matriz/vista previa
Salidas auxiliares escaladas	N/D
Mezcladores	1 mezclador o 2 pips
Almacenamiento de imágenes fijas	3
Efectos de capas	<ul style="list-style-type: none">Pantalla completa mezcla de transiciones con vista previaModo PIP, modo de salida de matriz
Visores múltiples	Salida de vista previa que muestra la siguiente fuente. La salida de vista previa se convierte en la salida de programa en el modo matriz.
Capacidad de ampliación	N/D
HDCP	Compatible con HDCP
Control	Ordenador con detección automática Ethernet RJ45, 10/100 Mbps tablet, smartphone a través de navegador web Las funciones de control incluyen: configuración de entrada de fuente, selección de formato de salida, selección de patrón de prueba, control y selección de efectos de transición
Facilidad para el servicio	Conectores DVI reemplazables en campo
dimensiones	<ul style="list-style-type: none">Altura: 4,4 cm (1,75 pulg.) - Montaje en rack 1 RUAnchura: 48,26 cm (19 pulg.)Profundidad: 36,2 cm (14,25 pulg.)
peso	5,67 kg / 12,5 lbs
potencia	Potencia de entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz 2 A máx.
Temperatura ambiente	0-40 °C / 32-104 F
Humedad ambiental	0-95 % sin condensación (sin funcionamiento) 0-85 % sin condensación (operativo)
Garantía	3 años para piezas y mano de obra

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.