

坚固耐用的无线遥控器



使用方便

- 远程控制操作模式可以控制6000个SLM和ELM系列投影机。甚至在展示期间关闭屏幕上的用户菜单，仍然可以在关屏状态下进行读出操作，提供您所需的信息。将坚固耐用的无线遥控器连接到 ELM 或 SLM 灯箱后，可以在灯管阅读模式下显示所有具体参数。
- 设计时考虑到所有可能的使用情况，这个坚固的工作伙伴也可以安装在 19" 设备机架内。使用吊带可以更加方便地攀登支架。

便携箱中包含以下物品：- 坚固耐用的遥控器 - 充电器 - 补充电源插头；英国/美国/澳大利亚 - SUBD9 公/母转接器 - 灯通信电缆 - 肩带 - 手册

技术规格

坚固耐用的无线遥控器

一般规格	
显示器	4 行液晶显示屏 全背光
键盘区	27 个全背光式按键 5 个可编程功能键
连接	无线电频率收发器 双向硬连线远程 XLR 端口 灯泡模块信息端口，方便进行备用灯泡管理 RS 232/422 端口 切换 RS 422T -RS 422NT -RS232
通信(波特)	XLR 稳定为 57600 bps RS 232/RS 422 (9600 bps/19200 bps/38400 bps/ 57600 bps/115200 bps)
通讯范围	无线覆盖范围更大为 100 米 (330 英尺)
地址	0 到 255 之间的任何数字
电源	6x 镍镉 AA 充电电池 (已包括在内) 或标准电池 15-30 伏直流适配器 2 种充电模式：通过外部充电器或通过投影机 XLR 端口 省电模式 = 闲置 10 分钟后自动关闭
温度范围	-15 -70° c (5F -158F)
净重	远程控制：1.3 千克 (2.8 磅) 接收器：0.3 千克 (0.6 磅)

DynamicPDF

生成于：06 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com

DynamicPDF Core Suite (Generator, Merger and ReportWriter) for .NET v11.40