

Lente FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (otimizado para resolução)

1,34 a 1,74: 1 (SX+)/1,24 a 1,6: 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.24 - 1.60 : 1 (F70 W, F90 W)
- 1080p = 1,24 - 1,60: 1
- SXGA = 1,34 - 1,73: 1
- 720p = 1,47 - 1,89: 1
- XGA = 1,84 - 2,37: 1

Especificações técnicas**LENTE FLD (1.24 - 1.6 : 1) EN13 (OTIMIZADO PARA RESOLUÇÃO WUXGA)****Especificações gerais**

F/nº em funcionamento	F 2.1-2.22 Íris motorizada F# 2,1-6,5
Taxa de zoom	1,3 Zoom e foco motorizados
Comprimento de foco	25,59-33,24 mm
Faixa de Foco	Padrão: 1,0m – 15m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	2,6 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 1,24-1,6:1■ SXGA+ 1,34-1,74:1■ 720p 1,46-1,9:1■ XGA 1,83-2,37:1
	Tolerância ao tamanho da imagem +/-5%

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.