

# Беспроводной спикерфон ClickShare

Беспроводной громкоговоритель ClickShare, сверхдальний радиус приема микрофона — более 3 метров



- Гибкое расширение, поддержка нескольких каскадных подключений
- Точный аудиозахват, улавливающий каждое произнесенное слово с исключительной четкостью.
- Шумоподавление на основе искусственного интеллекта, интеллектуально отфильтровывающее более 300 типов фонового шума, гарантируя, что встречи будут сосредоточены на общении.

Беспроводной спикерфон ClickShare легко интегрируется с ClickShare X-Display, поддерживая функцию plug-and-play и не требуя сложной настройки. Он легко расширяет диапазон действия микрофона в помещении для совещаний, что делает его идеальным для средних и больших конференц-залов превышающих 12 метров в длину, эффективно улучшая аудио покрытие и четкость связи.

**Технические характеристики****БЕСПРОВОДНОЙ СПИКЕРФОН CLICKSHARE**

<b>Микрофон</b>	
Количество микрофонов	8 микрофонов MEMS с формированием луча
Дальность захвата	4 м
Чувствительность	-35дБ±1дБ
Частотная характеристика	100□12 кГц
Частота дискретизации	48КГц
Эхоподавление	Да
Шумоподавление	Да
Автоматическая регулировка усиления	Да
<b>Динамик</b>	
Количество динамиков	1
Выходная мощность	4 Вт
TND	1 кГц□1%□при 1 Вт□
<b>Мощность</b>	
Источник питания	54 В постоянного тока
Шнур питания	Китай, длина 1,5 метра
Максимальная потребляемая рабочая мощность	< 8 Вт
<b>Общие технические характеристики</b>	
Ключ	1*Отключение звука, 1*Громкость+, 1*Громкость-
Свет	1*Отключение звука; 1*Громкость+; 1*Громкость-; 1*Проводное подключение; 1*Беспроводное подключение
Количество каскадов	4
Язык	Китайский/Английский
<b>Соединения</b>	
Порты	2*RJ45, 1*USB-C, 1*DC (питание)
Тип подключения	RJ45/USB-C/беспроводной USB-адаптер
<b>Принадлежности</b>	
Кабель питания	1
USB-кабель	1 (USB-C в USB-A)
Кабель RJ45	1
USB-ключ	1
Ящик для хранения	Да
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая температура	0°C-40°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% относительной влажности
Температура хранения	-20°C-60°C
Влажность при хранении	10% ~ 90% относительной влажности
Высота	≤ 5000 метров

Создано: 29 May 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**