

# CNHD-81B

7,500ルーメン、フルHD解像度シングルチップDLPプロジェクター



- 鮮明な色で極めてシャープな画像
- 設置柔軟性のための大きなレンズ・シフト範囲
- コンパクトなデザイン
- 週7日24時間の信頼性

\*選ばれた販売店でのみ取り扱い

CNHD-81Bは、会議室、役員室、カンファレンス・ルーム、小中規模の講堂での設置に最適です。

## すばらしい画質

CNHD-81Bは、7,500ANSIルーメンの輝度レベルをフルHD(1,920x1,080)解像度と組み合わせたシングルチップDLP®プロジェクターです。DLPテクノロジーを装備するこの高輝度プロジェクターは、コントラストと信頼性の高い画像を長期間保証します。その90%を超える輝度の均一性が、スクリーン全体で均一な輝度レベルの安定画像を保証します。

## 設置しやすさ

CNHD-81Bは、そのコンパクトなフォーム・ファクタとわずか12.9kgの軽量性により、この輝度クラスでは並外れたプロジェクターであり、設置や操作も簡単です。さらに、そのレンズシフトにより、スクリーンからさまざまな距離にプロジェクターを設置できる柔軟性も提供し、レンズを簡単にシフトして、スクリーン上に画像を適切に表示できます。

## 耐久性に優れた作り

CNHD-81Bは、フィルターフリー設計と高信頼DLP®テクノロジーを特長とし、他に類のない画像精度と低総所有コストを実現します。無制限に使用できる設計で、3年保証も付くため、真の安心が得られます。

## 技術仕様

## CNHD-81B

## 一般仕様

プロジェクタータイプ	シングルチップDLP プロジェクター
使用技術	DarkChip3™ 搭載 LVDC DMD™
解像度	1,920 x 1,080 (フル HD)
輝度	7,500 ANSI ルーメン
コントラスト比	6,500:1
輝度均一性	>90%
アスペクト比	16:9
レンズタイプ	すべて純ガラス・レンズ
レンズ	超広角 EN 12 (0.74:1)、超広角ズームレンズ EN46 (0.8-1.21:1)、広角ズームレンズ EN13 (1.24-1.6:1)、標準ズームレンズ EN11 (1.6-2.32:1)、長投射ズームレンズ EN14 (2.37-3.79:1)、広角レンズ EN15 (1.16:1)、超長投射ズーム EN16 (3.8-6.5:1)
光学レンズシフト	垂直: -134% から +134%; 水平: -68% から +68% (ズーム・レンズ上)
色補正	RealColor™
ランプ	2 x 300W UHP VIDI
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)
素早く取り替えられるランプ・ハウス	あり
ランプ保証	500 時間または 90 日
シールドエンジン	あり
方向	テーブル・天井
入力	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HDMI 1.3a; 1 x YPbPr; 1 x S-ビデオ; 1 x コンポジット
入力解像度	1,920 x 1,200 -640 x 480 ピクセル解像度; RGBHV、RGBS、RGsB; カスタム・フォーマット利用可能; HDTV (1080p、1080i、720p); NTSC、PAL、SECAM
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット、ProNet
制御	ミニジャック+IR、RS232、ネットワーク、12v トリガー
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	100-240V/50-60Hz
消費電力	850W
ノイズレベル	34 dB
動作周囲温度	10~40°C / 50°~104°F
動作湿度	20~80% RH
BTU消失	最大 2,900 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	510 x 376 x 233 mm / 20.08 x 14.80 x 9.17 インチ
重量	12.6 kg (27.8 lbs)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	FCC パート 15 クラス A および CCC、cCSAus、cUL、UL、CE に準拠
保証	3 年間の部品・修理保証。5 年まで延長可能。

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。