

# PGWU-61B

5900 ANSI流明、WUXGA、单芯片DLP投影机



6K  
LUMENS

1  
CHIP  
DLP

- 无按钮、无电缆设计
- 优秀图像质量
- 可集成ClickShare和HDBaseT

本产品仅在中国供应，且由分销商提供。

这款引人注目的白色投影机将完美契合现代化的会议室或董事会议室，您可以放心开展工作，无需担心技术问题。

### 这款投影机更让您亲睐的特点

- 时尚外观设计，无缝融入您的办公室内部装潢
- 高质量图像，细节和对比度无与伦比
- 无需使用按钮和电缆，操作简单、减少混乱
- 可靠的DLP技术，让人真正放心
- 容易升级，方便未来连接配件
- 采用DLP技术和密封的光学器件，购置成本低
- 预设图像模式，可实现灵活的色彩管理
- 直观的控制菜单，便捷操作更常用的功能
- 仅有一个按钮的遥控器，非常容易使用

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

#### ClickShare Inside

巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

## 技术规格

## PGWU-61B

### 一般规格

投影机类型	WUXGA 单芯片 DLP 投影机
技术	0.67 英寸 DMD
色轮	6S 标准 (RGBYCW)
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	5900 ANSI流明* 4250 ANSI流明 (节能模式) *
	*测量、测量条件和标记法均符合ISO 21118国际标准
对比度	1100:1 / 4800:1 (动态对比模式)
亮度均匀性	85%
宽高比	16:10
镜片类型	G 镜头
镜头	0.95-1.22:1; 1.22-1.53:1; 1.52-2.92:1; 2.90-5.50:1
光学镜片移动	垂直: -100% 到 +100% / 水平: -28% 到 +28%
色彩纠正	CCN (用于单芯片)
灯	1 x 465W Ushio
灯泡寿命	可达 1500 小时 (全功率模式) / 可达 2000 小时 (节能模式)
可带灯运输	是
封装DLP™内核	TIR 棱镜和 DMD 之间密封
高级画中画	是
安装角度	桌式/吸顶式
梯形纠正	是
输入	G/Y、B/Pb、R/Pr、H/C、V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3; DVI-D
输入分辨率	可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	585W @ 110V/540W @ 220V 470W @ 100VAC/460W @ 240VAC (节能模式) / 低于0.5W (待机)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	标准 40 dBA (明亮模式) / 标准 37 dBA (节能模式)
操作环境温度	5-40°C / 41°-104°F (海平面)
工作湿度	10-85%
尺寸(宽x长x高)	475 x 565 x 253.6mm
净重	17 千克
运输尺寸 (宽x长x高)	934 x 574 x 440 mm
出厂毛重	23 千克
认证	CB 测试证书、US 电磁兼容、US 安全、CE 电磁兼容和安全、CCC 电磁兼容和安全
保修期	3年标准保修** **保修和服务条件可能会因区域而异。有关更多详情, 请联系当地销售或服务代表

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。