

Centro de Consulta Médica de 86"

Visor de 8MP para uma melhor colaboração clínica



- Design inteligente e ergonômico
- Colaboração em equipe sem esforço
- Melhoria da produtividade clínica

O Centro de Consulta Médica da Barco é uma solução poderosa para salas de treinamento de hospitais e salas de reunião para equipes multidisciplinares. O Centro de Consulta Médica é um sistema integrado, independente, projetado para ambientes de hospital.

Este sistema completo inclui um visor sensível ao toque, um controlador gráfico e ferramentas de visualização, o ClickShare para uma melhor colaboração e recursos integrados Picture-and-Picture (P&P). É assim que o Centro de Consulta Médica da Barco fornece tudo que os profissionais da saúde precisam para proporcionar a colaboração clínica.

Smart ergonomic design

Design inteligente e ergonômico Visualize com clareza até mesmo os menores detalhes no visor de 86" e 8MP com DICOM integrado. A tela sensível ao toque multitoque de 10 pontos com recursos de lousa e anotação. Isso, combinado com a tela grande e a tampa frontal antirreflexo, garante uma operação fluente e fácil, tornando-o ideal para uma colaboração em equipe.

Graças ao design inteligente e premiado do suporte, o Centro de Consulta Médica da Barco é excepcionalmente estável e seguro.

Effortless collaboration

Descubra novas maneiras de colaborar e compartilhar dados importantes. Compartilhe conteúdo de fontes clínicas internas, como EMR, radiologia, imagens de patologia e até mesmo videoconferências simultaneamente na tela, graças às 4 entradas do visor. Não é necessária nenhuma caixa de comutação externa, o que significa que você pode economizar custos e aumentar a produtividade.



Além disso, você pode aproveitar os benefícios da colaboração sem fio com o pacote ClickShare integrado, o que possibilita o compartilhamento de conteúdo na tela com um clique para até 4 fontes simultâneas.

Enhanced productivity

Produtividade aprimorada: com 8 GB de memória e 160 GB de largura de banda e uma GPU ultrarrápida, o controlador de visor de ponta oferece a você potência de processamento sem igual.

- Aproveite a configuração multitelas sem complicações com 4 saídas dedicadas
- As funcionalidades inovadoras FindCursor™, VirtualView™ e DimView permitem uma experiência altamente produtiva
- CloneView da conferência™ não apenas garante que seu conteúdo seja exibido na tela grande exatamente como está - mas permite que você manipule e amplie para uma sessão de colaboração verdadeiramente completa. Combinado com SpotView™, você pode destacar e compartilhar uma região de interesse durante conferências e sessões de treinamento
- A ferramenta de captura de tela ScreenShot™ permite capturar imagens de telas, incluindo anotações para fins de treinamento e para adicionar a relatórios MDT

Especificações técnicas**CENTRO DE CONSULTA MÉDICA DE 86"**

Visor e sistema	
Dimensões	Sistema: 1980,2 (l) x 768,7 (p) x 2354,8 (a) (mm) (incluindo suporte) Somente visor: 1980,2 (l) x 90 (p) x 1152,8 (a) (mm)
Peso	Estrutura independente: 78 kg; somente o visor: 90 kg
Resolução	3.840 x 2.160 pixels
Contraste	1.200:1
Modo de contraste dinâmico	2000:1
Tamanho da tela	86"
Brilho	500 cd/m ²
Calibração do DICOM	Sim
Software de QA	MediCal QAWeb
Conectores	1x DVI 1x DP1.2 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 Entrada de áudio
Controle	Tecla OSD integrada; controle remoto externo de infravermelho externo
Processamento de imagens	Visor de entrada quad view integrado
Total largura do chanfro (dois visores adjacentes)	28 mm
Iluminação de fundo	LED
Fonte de alimentação	CA 100 V ~ 240 V (50/60 Hz), 4 A
Consumo de energia	230W nominal, 300W máximo
Alto-falante interno	2x alto-falante (2x 10 W)
Frequência horizontal	Digital: 31,5 a 81 KHz
Frequência vertical	Digital: 50 a 71 Hz
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Recursos	Montagem VESA 400 x 600 UHD a 60Hz: Somente DisplayPort 4 imagem por imagem Suporte para encaixe OPS Idioma de OSD: chinês, inglês

Especificações técnicas**CENTRO DE CONSULTA MÉDICA DE 86"**

Tela sensível ao toque	IR
Sistemas com suporte	Windows XP/7/10
Tipo de entrada de toque	Dedo único Múltiplos dedos Clique, segure e arraste
Número de entradas de toque simultâneas	10
Controlador do visor	
Memória do Display	8 GB GDDR5
Largura de banda da memória	160 GB/s
Consumo de energia	150 W
Conector de Energia	Um conector de energia 2x3
Fator de forma	Slot largo PCIe único de 248 mm (C) x 110 mm (A)
Conectores	4-DisplayPort (DP)
Recursos Especiais	Conference CloneView™: possibilita a projeção precisa de imagens médicas em visores de tela grande.
Colaboração	
Número de fontes simultâneas na tela	8 (4 por tela)
Número de conexões simultâneas	64
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para dispositivos Android e iOS através do aplicativo do ClickShare
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do sistema operacional)
Conexões	2x Ethernet LAN (permitem conexão separada e simultânea a múltiplas redes: por ex., redes de convidados e corporativa), 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (traseira); 2x USB 3.0 (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital
Interatividade (lousa e anotações)	Sim
Moderação	Sim

Gerada em: 28 Aug 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.