

ClickShare CX-50 2a generazione

Soluzione di conferenza premium per sale ad alto impatto



- **Doppio schermo:**
persone e contenuti affiancati su due display
- **Passaggio semplice dalla modalità UC all'esperienza BYOM**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti 4K e connettività alternativa**
- **Prodotto a zero emissioni di carbonio**
- **100% sicuro, crittografato e gestito dal cloud**

ClickShare CX-50 di seconda generazione offre conferenze wireless flessibili in spazi per riunioni e sale riunioni di grande impatto. Quando entri nella sala riunioni, ClickShare ti collega automaticamente ai dispositivi presenti nella sala, come telecamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Rendi le riunioni ibride semplici, con un solo clic sul pulsante ClickShare o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CX-50 2A GENERAZIONE

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 or higher macOS 11 (BigSur) and higher Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
Requisiti di sistema	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b
Ingressi video	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Uscita audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
ClickShare Button	2
App ClickShare	Desktop & Mobile
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast

Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o 2

App)	
Livello di rumore	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2.4 GHz and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
Connessioni	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (back); 2x USB-A 2.0 (back); 1x USB -A 2.0 (front) Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
Intervallo di temperatura	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Umidità	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Sistema antifurto	Kensington lock
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Yes
Conferenze wireless	via App or Button
Vista locale	High quality
Connessione di rete	LAN & WiFi (dual)
Gestione e reporting	Yes
Garanzia	1 year standard. 5 years coverage upon registering via SmartCare

Dimensioni dell'unità base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	39mm x 200mm x 202mm
Consumo energetico	Operational: 50W (max) Standby:
Alimentazione	Standard 110/220 V AC plug
Peso	900 gr

Generato il: 03 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.