

HDF-W26

26,000 ルーメン、WUXGA 解像度、3 チップ DLP プロジェクター



- 高度な
AthenaTM スケーリング技術
- 移動に適した設計
- アクティブ 3D、クイック・プレビューおよびワイヤレス・コントロール

超高輝度で信頼性のある HDF-W26 プロジェクターは、明るい場所できっきりとシャープな画像を表示するために高い輝度が求められる大会場やイベントでの使用に最適です。

信頼できるパワフルなプロジェクション

Athena スケーラーによる ImagePRO テクノロジー 26,000 ルーメンの明るい出力により、HDF-W26 は、周辺光の多い会場でさえも優れた画像を表示します。3 チップ DLP テクノロジー、キセノン照明、高コントラスト光学エンジンにより、HDF はあらゆる場面で、色豊かで鮮明な画像を保証します。さらには、3D プロジェクションを全面的にサポートします。自在なスケーリングのため、Barco のハイエンドなも装備しています。

ワイヤレス・コントロール & プレビュー・モード

また、多機能性 HDF-W26 は、スマートフォンやタブレット・コンピューターを介した幅広いワイヤレス・コントロール機能を提供します。HDX-W26 の内蔵カラー LCD スクリーンには、プロジェクターのステータスに関する必要な情報が表示され、接続ソースのプレビューが可能です。

レンタルおよびステージング向けの設計

実績のある FLM ファミリーとともに、レンタルとステージング市場での Barco の豊富な経験により、HDF は移動を考慮した設計となっています。そのコンパクトなモジュラー設計により、インストールとメンテナンスを簡単に行うことができます。下部 (オプション) または上部のフレームを装備して、堅牢なプロジェクターを簡単にリギングすることもできます。

高速信号配信

当社独自の BarcoLink テクノロジーは、Barco のプロジェクターと画像プロセッサとの間の迅速な信号配信を保証します。BarcoLink により、耐久性が高く、しかもコ

当社独自の BarcoLink テクノロジーは、Barco のプロジェクターと画像プロセッサーとの間の迅速な信号配信を保証します。BarcoLink により、耐久性が高く、しかもコスト削減を可能とする BNC 同軸ケーブルで信号が配信されます。

HDF Flex で自在な明るさ選択

HDF-W26 プロジェクターは、ライトオンデマンド・オプション装備のバージョンでもご利用いただけます。このテクノロジーにより、プロジェクターの光出力をイベントに合わせて全面的に調節でき、18,000 ルーメンから 26,000 ルーメンまで 2,000 刻みで光出力をプログラムできます。これにより、レンタル会社は、顧客の要望する光出力にあわせて、より柔軟に対応できます。

Ultra-bright, stunning images

- High-contrast 3-chip DLP™ engine
- WUXGA resolution (1920 x 1200)
- 26,000 center lumens
- Contrast ratio of 1900:1
- Xenon illumination
- ImagePRO technology inside (Athena scaler)
- Dual-core warp engine

Built for the rental & staging industry

- Fully sealed optics
- Extended wireless control options
- 3D ready
- Preview mode on LCD display
- Removable lamp house, power supply & electronics
- Low video delay (broadcast live events)
- Universal lamp house for all HDF projectors
- Easy to set up, install, service and transport thanks to modular design

Low total cost of ownership

- Sealed engine with constant image quality over time
- Projector designed for high resistance against external contamination
- Customer can replace bulb
- Power-saving mode
- TLD+ lens range that is fully compatible with Barco's FLM and HDX projector series

技術仕様

HDF-W26

一般仕様	
プロジェクタータイプ	WUXGA 3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.96 インチ DMD™ x3
解像度	1,920 x 1,200
輝度	26,000 中央ルーメン / 24,000 ANSI ルーメン*
コントラスト比	1,900:1 (標準) / 2,200:1 (ハイコントラスト・モード)
輝度均一性	90%
アスペクト比	16:10
ScenergiX	水平・垂直エッジブレンディング
レンズタイプ	TLD+
レンズ	0.73:1; 1.2:1; 0.8-1.16; 1.16-1.5:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学レンズシフト	垂直: -30% ~ +120% / 水平: -40% ~ +40% (ズームレンズ上) (メモリー機能付き)
色補正	P7
ランプ	3.8 kW キセノン
ランプの寿命	750 時間
ランプを装着した搬送	あり
素早く取り替えられるランプ・ハウス	あり
お客様によるバルブ交換	あり
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	90 日、500 時間/上限 500 時間
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	標準
ピクチャー・イン・ピクチャー	同時に 2 つのソース
方向	テーブル・天井・サイド (縦長)・垂直
その他	DMX 512 コンソールで制御可能、ワーピング
DMX 512	標準
WARP	直接調整 OSD + ツールセット
画像処理	埋め込みワープ & ブレンドエンジン
キーストーン補正	あり
統合ウェブ・サーバー	あり
CLO (コンスタント照明出力)	標準
3D	アクティブ眼鏡 (オプション)、パッシブ Infitec (オプション)、パッシブ円偏光 (オプション)、トリプル・フラッシュ最大 200Hz
入力	DVI-I (アナログ RGB YUV を含む HDCP)、SDI/HDSDI/デュアル HDSDI/3G/BarcoLink
オプション入力	5-BNC RGBHV (RGBS/RGB、YUV CS/SOY、コンポジットビデオ、S-ビデオ); DVI-I (アナログ RGB YUV を含む HDCP) + BarcoLink/SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G; 3D アクティブ入力 (HDMI/DisplayPort) 機能。SENSIO 3D
入力解像度	NTSC から QXGA まで (2,048x1,536)
最大ピクセル・クロック	200 Mhz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット + Android アプリ
制御	XLR 有線 + IR、RS232、Wifi、GSM (オプション)
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続、Wifi (オプション)
電源要件	200-240V / 50-60Hz
最大消費電力	4,550W / 待機電力 < 10W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	60dB(A)
動作周囲温度	0~40°C / 32°~104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大 15,593 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 インチ
重量	99kg (218.25 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 インチ
工場からの輸送重量	151kg (333 ポンド)
標準アクセサリ	電源コード、無線/XLR 有線強化型リモート・コントロール、ボトム・リギング・キット/クランプ
証明書	UL60950-1 および EN60950-1 に準拠 FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠
保証	3 年間が標準、5 年まで延長可能
*	+/-10%

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

