

DP-1500

最大 15m (49ft) のスクリーン用 2K デジタルシネマ用プロジェクター



技術仕様

DP-1500

一般仕様

DMDデバイス	0.98"DC2Kダークメタルデバイスx3
ネイティブ解像度	2048x1080
ハウジング	ハーメチックシールド・DMD/光学部
スクリーン幅	スクリーンゲイン1.0@14ftL*:1.5m スクリーンゲイン1.3@14ftL*:1.4m *プロジェクターの個体差により±10%の差の可能性があります
マウント	オプションのユニバーサル型台座
周囲温度	最高：35°C
ランプ	1.5-3KWキセノンランプランプパワー：1.5-3KW
コントラスト比	2000:1
デジタルビデオ入力	SMPTE292E入力x2 DVlx1 両入力ともシングルまたはデュアルリンクを選択可能
主要レンズ	Primeレンズ (1.2-1.8)0.98"DC2K Primeレンズ (1.4-2.05)0.98"DC2K Primeレンズ (1.6-2.5)0.98"DC2K Primeレンズ (1.95-3.2)0.98"DC2K Primeレンズ (2.4-3.9)0.98"DC2K
プロジェクター診断機能	PCタッチパネル経由 通信制御ソフトウェア経由 SNMP agent経由
電源要件	220V 14.000BTU/h(3kwランプ時)
寸法	プロジェクター： H505xW689xD1018mm 最低5cmは通風用として床から開けること
重量	プロジェクター：90Kg
オプション	CLO-コンスタント・ライト・アウトプット ACS-2048 SNMP agent 電動メモリー式レンズ・フォーカス/ズーム/シフト XYZ自動ランプ・アライメント
品番	R9004443

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。