



C5

5.5毫米像素间距，黑屏室内LED显示屏



- 令人印象深刻的画质
- 容易安装
- 功耗低

C5 LED显示器是巴可公司成功的C系列中的一个产品。C-系列产品以其轻型、可轻松安装、静音、省电而著名。仅次于这些显著的特征之外，C5也依靠基于图像处理的强大DX，提供出色的图像品质和易于使用性。在一个多功能产品中结合了C-系列骨干和巴可公司著名的基于DX的处理结果。除了服务于具有很高要求租赁&舞台市场之外，C5由于其极少的维修需要，有限的厚度和很低的电力消耗，对于固定安装来说是一个很具有吸引力的产品。

技术规格

C5

一般规格

像素间距	5.55 毫米
亮度	2000 尼特 (校准亮度@6500° K)
LED配置	SMD RGB 黑色
像素密度	每个显示单元5184像素 (72x72)
对比度	3500:1
水平观察角度	120度 (至少50%亮度)
寿命	100000小时 (@50%亮度)
功率消耗	660 瓦/平方米 (更大) 220 瓦/平方米 (标准)
垂直视角	+/-60° (至少 50% 亮度)
净重	6.4 千克/显示单元 40 千克/平方米
处理	DX-系列 (基于 NNI)
颜色	281 兆
刷新率	3200 赫兹
温度范围	0°C/+45°C (工作温度) -20°C/+60°C (储存温度)
湿度	35%/85% (工作) 10%/90% (储藏)
内置构架	更多 25 个显示单元 (10 米)
内置底座	更多 12 个显示单元 (4.8 米)
信号源兼容性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (单链路 & 双链路, 分辨率达到 2048x1536)、SDI、HDS DI、双链路 HDS DI
电源连接	更多 20 个显示单元/16 A 回路
数据连接	每个 NNI 输出多达 150 个显示单元
Tile/tile Z 轴对齐	+/-0.5 毫米
曲线能力	0° (标准) 半径 +4 米 / +8 米 / -10 米 / -22 米 (可选)
替代曲线	需自制销子
尺寸 (HxWxD)	400 x 400 x 63 mm
认证	CE, ETL/UL, c-UL, FCC, TUV GS, CCC (待定)、ROHS

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。