

DICOM Theater Pro

Top-of-the-line performance for great expectations



Технические характеристики**DICOM THEATER PRO**

Общие характеристики	
Технология	3 x 1.4" Poly-Silicium LCD with MLA
Родное разрешение	1400 x 1050 pixels
Светоотдача	4500 Ansi Lumen
Контрастность	800:1 (Full white / full black)
Тип и питание ламп	2 x 250W UHP
Срок эксплуатации лампы	<ul style="list-style-type: none">1500 hrs (dual lamp mode)3000 hrs (single lamp mode)
Расстояние от проектора до экрана	<ul style="list-style-type: none">2.0-2.5:1 (mid-zoom, standard)1.3-1.8:1 (short throw, optional)3.0-6.0:1 (long throw, optional)0.85:1 (ultra short throw, optional)
Смещение объектива	-30% to +110% (variable)
Ориентация	Landscape / portrait
Заводские предустановки DICOM	<ul style="list-style-type: none">DICOM full white / ClearBase / BlueBaseDIN full white / ClearBase / BlueBase
Калибровка по DICOM	<ul style="list-style-type: none">MediCal Pro 2.04Autom. QA & Calibration tool, incl I-Guard sensor
Ввод цифрового видео	1 x DVI-D (single link)
Входы аналогового видеосигнала	<ul style="list-style-type: none">1 x VGA (15-pin HDDSUB)1 x 5BNC, configurable for RGBHV, RGBS, RGsB and component video1 x S-Video (4-pin Mini DIN)1 x Composite video (BNC)
Выход компьютера	1 x R232 (In on 9-pin DSUB)
Частота строчной развертки	15 -150 kHz
Частоты кадровой развёртки	25 -150 Hz
Форматы компьютерной графики	<ul style="list-style-type: none">VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGADVI sources up to SXGA+
Видеоформаты	<ul style="list-style-type: none">PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43HDTV (1080i, 720p, 480 i/p)
Рассеяние потребляемой энергии	< 2117 BTU/hr
Требования к источнику питания	90 -254 VAC, 50 to 60 Hz
Энергопотребление	620 Watt
Безопасность	UL1950, EN60950
Электромагнитная совместимость	FCC Class A, EN55022 Class A, ICES-003 Class A
Прочие утверждения	CCC, CE
Габариты	565 x 415 x 195 mm (22.25 x 16.34 x 7.68 inch) (LxWxH)
Вес	<ul style="list-style-type: none">12.9 kg / 28.5 lbs w/o lensmax. 20 kg / 44 lbs w/ lens
Уровень шума во время работы	< 38 dB(A)
Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none">Cable basket2 x IR remote control (extensive & simplified)

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.