

wePresent PresentSense

Fast track presentations with wePresent using PresentSense



- Detects the closest wePresent unit without the need for discovery
- An ideal solution for locations with multiple wePresent units

Et si vos appareils savaient exactement dans quelle pièce vous êtes et quels écrans wePresent vous voulez utiliser ?

PresentSense est un accessoire Bluetooth USB intelligent qui permet à n'importe quelle unité wePresent de détecter lorsqu'un utilisateur est à proximité, et ce, pour offrir une connexion plus rapide et plus facile.

Connexions simples et rapides pour les présentateurs

L'utilisation de PresentSense est simple : d'abord, connectez PresentSense à l'unité wePresent par USB. Une fois connecté, wePresent détecte automatiquement son signal Bluetooth et invite à effectuer la connexion. Les utilisateurs peuvent maintenant se connecter facilement et rapidement via des connexions WiFi ou LAN. Vous avez une réunion au rez-de-chaussée dans la matinée et une formation plus tard dans la journée au cinquième étage ? Lorsque votre appareil est déplacé dans l'environnement de réunion ou d'apprentissage, les mises à jour de PresentSense permettent une connexion rapide à l'unité la plus proche de vous. PresentSense se charge du changement entre les unités pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : des présentations efficaces pour susciter l'interaction et la collaboration.

PresentSense : une manière simple et rapide de vous connecter aux solutions de présentation wePresent.

Spécifications techniques**WEPRESENT PRESENTSENSE****Spécifications générales**

Bluetooth	Prise en charge du double mode Bluetooth 4.0 Low Energy et Bluetooth 3.0
USB	2.0
Écran LED	mise sous tension, liaison, mise en veille
Systèmes d'exploitation pris en charge	macOS Android iOS 7 et ultérieurs
Dimensions	14 225 mm (dimensions max.) 9.7203.8mm (PCBA)
Poids	3 g
Plage de température de fonctionnement	10-50 °C
Plage de températures de stockage	20-70 °C
Certifications	CE / FCC
Bande ISM	2,402 – 2,48 GHz
Circuit microprogrammé	CSR8510A10

Créé le : 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO