

DLite 10

The Barco DLite 10 is the proper LED display for applications that require high resolutions combined with medium range viewing distances.



技术规格

DLITE 10

一般规格

亮度	6,500 NIT
校准亮度	5000 NIT ± 10% (calibrated @ 6500°K)
对比度	1000 : 1
视觉分辨率	9,3 mm
物理分辨率	18,6 mm
水平观察角度	120° (min. 50% brightness)
垂直观角	60° (min. 50% brightness)
更佳观看距离	15 meter
瓦状尺寸	Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,195 m
净重	14 kg
平均功率消耗	90 VA / tile
更大功耗	350 VA / tile
温度范围	operating: -20°C <=> 40°C storage: -20°C <=> 60°C
室外合规性	IP 65
屏幕尺寸	Unlimited
刷新率	400 Hz minimum (PAL / NTSC)
寿命	50.000h [half brightness]
处理	+ 10 bit
信号源兼容性	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSI -Data DVI up to UXGA

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。