

# Transportable CADWall™

Self-supportive, freestanding projection wall solution



**Технические характеристики****TRANSPORTABLE CADWALL™****Общие характеристики**

<b>Проектор</b>	4 x BarcoReality Sim 6 mkII and Stereo Ready
<b>Объектив</b>	QFD (1.27:1) lens
<b>Размер экрана</b>	Flat screen: 2m by 4.5m (6.56 ft x 14.76 ft)
<b>Пассивное стереоизображение</b>	Circular Polarization
<b>По отдельному заказу</b>	19' switching rack

**Создано: 09 Jul 2024**

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**