


Obiettivo GC+ (1,5 - 2,0: 1)



Specifiche tecniche**OBIETTIVO GC+ (1,5 - 2,0 : 1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	OBIETTIVO GC+ (1,5 -2,0 : 1)
Funzionamento F/#	2 (grandangolo) -2.2 (teleobiettivo)
Rapporto di zoom	1,33x
Rapporto focale	1.5 -2.0 : 1
Lunghezza focale	31,8 -42,1 millimetri
Gamma di messa a fuoco	50° -500°
Distanza di proiezione	1,64 -21,75 m
Zoom motorizzato	Si
Messa a fuoco motorizzata	Si
Peso	Netto: 3,5 kg Lordo: 5,5 kg

Generato il: 01 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.