

# LX-5

10 兆像素，4500 流明 LCoS 投影机



## 技术规格

## LX-5

### 一般规格

光输出	更高 4500 流明
对比度	>10.000:1
分辨率	4096x2400 (10 兆像素)
显示器	LCoS
灯泡	800 瓦疝气灯
灯泡寿命	750 小时质保, 更多 1500 小时
净重	<ul style="list-style-type: none"><li>50 千克/110 磅 (净重)</li><li>65 千克/143 磅 (运输)</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>高: 390 毫米 / 15.35"</li><li>宽: 660 毫米 / 25.98"</li><li>长: 830 毫米 / 32.68"</li></ul>
镜头移动	<ul style="list-style-type: none"><li>水平方向更多 +/- 60%</li><li>垂直方向更多 +/- 100%</li></ul>
标准输入	4x 双连接 DVI-D (更多 12 位)
通信端口	<ul style="list-style-type: none"><li>USB 端口</li><li>RS232C (D-9 接头)</li><li>1x 10/100 Mb/s Ethernet RJ45</li></ul>
计算机图形格式	所有电脑图形格式有 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、1080p HD、QXGA、WUXGA、1080p HD、2K、QHD、4K 到 10MP
安全	<ul style="list-style-type: none"><li>UL60950</li><li>符合 CE 标准</li><li>符合 RoHS 和 WEEE 标准</li></ul>
更大功耗	1500 瓦
特殊性能	<ul style="list-style-type: none"><li>更多 4 个 PaP (双画面) 数据和图像窗口</li><li>可调节色温</li><li>节能型灯泡</li><li>可使用广泛的动态范围</li></ul>

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。