

MSWU-81E

8,300 ANSI ルーメン、WUXGA、3 チップ DLP プロジェクター



- 印象的な色と鮮明なコントラストのあるシャープな画像
- 大画面プロジェクション向けに設計
- 使用と設置が簡単

3 チップ DLP 技術のおかげで、インプレス・プロジェクターより、鮮明な画像が映し出されます。豊かなコントラスト、完璧な彩度と安定性をお楽しみいただけます。色合いと輝度において一切の妥協を許さないことから、究極の高品質を大型スクリーン・プロジェクターでご覧いただけます。また、設計性が優れていることから、白いインプレス・プロジェクターは現代の職場においても違和感なく自然に溶け込みます。

比類なき使いやすさ

ユーザーフレンドリーなコントロール・メニューを通じて、よく使用する機能にすぐにアクセスすることができます。また、リモコンは直観的な操作が可能であることから、ボタンなしのプロジェクターをスムーズにお使いいただけます。セットアップが簡単で、レンズの取り替えが可能です。設置場所に応じてレンズをお選びいただけるように、豊富な種類を用意しております。

他に類がない画像品質を低い所有コストで実現

スリーチップ DLP 技術を採用するインプレス・プロジェクターによって目を見張る色合いの優れた画像が確保されます。鮮明な画像が鍵となる大型スクリーン・プロジェクションでの使用用途には正に打ってつけです。DLP 技術の採用および光学系の密閉により、インプレス・プロジェクターは総所有コストを最小限に抑えたまま、非の打ちどころがない画像を保証いたします。

未来に備えて完璧に対応

接続性とコラボレーション技術は急速に進化しており、当社ではこれを念頭にプロジェクターの設計に取り組みました。このため、将来的にも新しい機能への拡張を簡単に実行可能です。

技術仕様

MSWU-81E

一般仕様	
プロジェクタータイプ	WUXGA スリーチップ DLP プロジェクター
使用技術	0.67 インチ DMD x 3
解像度	1,920 x 1,200 WUXGA
輝度	8,300 ANSI ルーメン* 5,800 ANSI ルーメン (エコモード)* *測定、測定条件、表記法はすべて ISO 21118 国際基準に準拠。
コントラスト比	1,800:1
輝度均一性	85%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	RLD レンズ
レンズ	0.77:1; 1.16:1; 1.45-1.74:1; 1.74-2.17:1; 2.17-2.9:1; 2.9-4.34:1; 4.34-6.76:1
光学レンズシフト	垂直: -100% から +100% / 水平: -30% から +30%
色補正	P7
ランプ	350W x 2 NSH
ランプの寿命	予備: 最大 1,500 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)
ランプを装着した搬送	あり
シールドエンジン	DMD とプリズム間の隙間を密閉
光学ダウザー	あり
高度なピクチャー・イン・ピクチャー	最大で同時に 2 つのソース
方向	テーブル・天井
キーストーン補正	あり
入力	5 BNC, VGA, HDMI-1, HDMI-2
入力解像度	WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz 以下
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	IR, RS232, RJ45
ネットワーク接続	10/100 Base-T, RJ-45 接続
電源要件	100-240V/50-60Hz
最大消費電力	890-910W @ 110 VAC / 855-875W @220 VAC / 2W 未満(スタンバイ)
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	43 dBA (ブライト・モード) / 38 dBA (エコ・モード)
動作周囲温度	0~40°C / 32°~104°F
動作湿度	0-90%
寸法 幅×長さ×高さ	670 x 530 x 265mm
重量	32.5 kg
発送寸法 (WxLxH)	829 x 709 x 437mm
工場からの輸送重量	45 kg
証明書	CB 試験証明書、US emc、US 安全性、CE emc および安全性、CCC emc および安全性
保証	標準3年間保証** **保証およびサービス内容は、地域ごとに異なります。詳細はお近くの販売店や代理店にお問い合わせください

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

