

Mono 31



技术规格

MONO 31

一般规格

校准亮度	2750 nits
对比度	1000:1
物理分辨率	31 mm
水平观察角度	120°
垂直视角	44°
更佳观看距离	35 meter
净重	5.3 kg / m ²
平均功率消耗	.11 Watt (per pixel)
更大功耗	.28 Watt (per pixel)
温度范围	Operating: -20°C <-> 40°C Storage -20°C <-> 60°C
室外合规性	IP 54
屏幕尺寸	Unlimited
寿命	100.000h [half brightness]
处理	13 bit

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。