

# PDS-901 3G

役員会議室や小会議室に最適の、高品質な画像切替

HDCP  
COMPLIANT

2 LAYERS

UP TO  
WUXGA  
COMPATIBLE

PREVIEW

4x DVI  
INPUTS



- セットアップと運用が容易
- 低価格で優れたパフォーマンスを提供
- DVIおよびアナログコネクタによる同時プログラム出力

PDSシリーズは、お手頃な価格で豊富なデジタル入力数を備え、高品質で使いやすく、高速かつシームレスに動作します。今日のスイッチャーに求められる要件をすべてクリアする設計です。セットアップと操作が非常に容易であり、ライブイベント、役員会議室、ホテルの宴会場、礼拝所、教育やトレーニング施設での使用や、常設設置での用途に最適です。

## Program output

PDS-901 3GはフルHDCP 1.0をサポートするDVI-I入力4つ、3G/HD/SD SDI入力1つ、ユニ

バーサルアナログ入力4つを備えています。すべてのアナログおよびDVI入力はEDID 1.3仕様に対応しています。プレゼンテーション中にロゴのソースとして使用できる画像を最大3つまでキャプチャして保存できるほか、内蔵テストパターンも表示できます。PDS-901 3Gは、DVIとアナログコネクタによる同時プログラム出力が可能です。また、SD/HD/3Gの各レートに対応するSDI出力や、Barcoのプロジェクターに簡単に接続できるBarcoLinkも搭載しています。

PDSシリーズはInfoComm 2013でCommercial Integrator BEST Awardを受賞しました。

## Processing

- 高速なソース取得
- 高速かつシームレスな切り替え
- EncoreおよびScreenPRO-IIコントローラーによる補助コントロールに対応
- 最大3つのロゴの保存/読み出し機能

- 低遅延のビデオ処理
- USBによるソフトウェアダウンロード

### Inputs

- NTSC/PALからWUXGAまでのすべての解像度に対応（すべてのHD解像度を含む）
- EDIDによりアナログおよびDVIソースに対応
- DVI、アナログ、SDI 3G/HD/SD、BarcoLink
- HDCP 1.0によりすべてのDVIソースに対応

### Preview and program outputs

- 480pからWUXGA/HDまでのすべてのプログレッシブ解像度に対応
- DVI、アナログ、SDI 3G/HD/SD、BarcoLink
- フルスクリーン出力およびPIP
- デュアルPIPモード
- 9x2マトリックスモード
- ズームおよびストレッチフィットモード
- HDCP準拠ディスプレイに対応
- 内蔵型テストパターン
- プログラムおよびプレビュー出力の個々に対する解像度設定

### Mechanical

- 自動レンジ調節機能を備えた電源
- スリム設計、1RU
- 幅：19インチラックに適合

## 技術仕様

## PDS-901 3G

### 一般仕様

ゲンロック	該当なし
プログラム出力	HD-15、DVI または 3G-SDI を介する 1 プログラム出力
スケールされた AUX 出力	該当なし
ミキサー	1x ミキサーまたは 2x PIP
ビデオ入力	9 つの固定入力 <ul style="list-style-type: none"><li>HD-15 (VGA コネクタ) を介したアナログ x 4</li><li>4 x DVI-I 入力 (アナログと DVI の両方に対応)</li><li>1 x 3G SDI 入力</li></ul>
ビデオ出力	1x DVI、1x HD-15 (VGA)、1x 3G SDI
静止画保存	3
レイヤー効果	フル・スクリーン・ミキシング・トランジションおよび PIP
マルチビューワ	該当なし
拡張性	該当なし
HDCP	HDCP 準拠
制御	イーサネット RJ-45、10/100 Mbps 自動認識コンピューター、タブレット、スマートフォン (ウェブ・ブラウザー経由) コントロール機能として次があります: ソース入力の構成、出力フォーマットの選択、テスト・パターンを選択、トランジション効果の選択およびコントロール
サービス性	現場で取り替え可能な DVI コネクタ
寸法	<ul style="list-style-type: none"><li>高さ: 4.4 cm (1.75 インチ) - 1 RU ラックマウント</li><li>幅: 48.26 cm (19 インチ)</li><li>奥行き: 36.2 cm (14.25 インチ)</li></ul>
重量	5.67 kg / 12.5 lbs
電力	入力電力: 100-240 VAC 50/60Hz 2a 最大
環境温度	0~40° C / 32~104 F
周囲の湿度	0-95%、結露なし
保証	3年間の部品・修理保証

生成日: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については [www.barco.com](http://www.barco.com) をご確認ください。