

Cineo22

proiettore DLP® ultra compatto di fascia alta



Di norma cineo22 è dotato di due diverse rifiniture di qualità: nero e bianco perla. Gli elementi ottici completamente ridisegnati di cineo22 presentano un'immagine con una maggiore risoluzione, dispersione inferiore e aberrazione cromatica, maggiore contrasto, per una qualità di immagine notevolmente migliore.

Specifiche tecniche

CINEO22

Specifiche generali

Tecnologia	chip singolo
Capacità 3D	INFITEC EX® 3D
Risoluzione	1080p (1920 x 1080)
Luminosità	Fino a 1.400 lumen
Tecnologia	Tecnologia DLP®
Contrasto	Fino a 2.500:1
Proporzioni	16:9 (1080p)
Colori display	30 bit
Latenza	1 fotogramma
Formati grafica computerizzata	fino a 1080p
Frequenze di scansione orizzontali	15 - 150 kHz
Frequenze di scansione verticali	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
Formati video	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Funzionamento obiettivo	Messa a fuoco, Spostamento e Zoom manuale
Ottiche	Grandangolo - Numero obiettivo: EN17/503-0117-00 - Intervallo messa a fuoco: 1,0 - 10,0 m - Rapporto di proiezione 0,92: 1 (1080p) Angolo di visuale ampio - Numero obiettivo: EN19/503-0110-00 - Intervallo messa a fuoco: 0,7 - 5,0 m - Rapporto di proiezione 0,74: 1 (1080p) Obiettivo di proiezione standard - Numero obiettivo: F3,5/503-0102-00 - Intervallo messa a fuoco: 1,5 - 10,0 m - Rapporto di proiezione 1,60 - 2,21: 1 (1080p)
Larghezza immagine	0,7 -2,5 m
Sorgente luminosa	220 W UHP
Durata lampada	Fino a 2.250 ore (Piena potenza) Fino a 3.000 ore (Modalità Eco)
Ingressi del computer	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
Ingresso video	1 x Composito 1 x S-video 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x Component
Possibilità di controllo	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x RS232 D-SUB 9-pin 1 x USB
Dimensioni:	94 x 278 x 234 mm (L x A x P)
Peso	2,9 kg
Requisiti di alimentazione	3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz
Conformità	CE, FCC Classe A e cCSAus
Intervallo temperature in funzionamento	0 -40°C
Temperatura a magazzino	-20 -60°C
Umidità in funzionamento	20 -90% umidità relativa
Umidità a magazzino	20 -90% umidità relativa
Colore	Nero metallico
Garanzia	3 anni di garanzia standard, 500 ore o 90 giorni sulla lampada (a seconda della condizione che si verifica per prima) opzionale 3 anni, garanzia di funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si applicano condizioni.
MTBF	27.838 ore
BTU per ora	

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.