


IB-6

LED display for backdrop applications



Especificaciones del producto

IB-6

Especificaciones generales

Profundidad de píxel	6 mm
Luminancia	at 6500°K: 350 cd/m ² 100 ftL at 3200°K: 265 cd/m ² 70 ftL
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de píxeles	25,920/m ² (2,410/ft ²) 5,184/tile (72x72)
consumo de potencia	-maximum: 400W/tile -average: 100W/tile
Peso / tile	11.8 kg 26 lbs
procesado	color: 14 bit/color grayscale: 8 bit/color
colores	4.4 trillion
tasa de refresco	400 Hz (PAL/NTSC) minimum
Temperatura	operating 0 - 40°C (32 - 104°F) storage -20 - 60°C (-4 - 140°F)
humedad	operating 35 - 85% storage 10 - 90%
compatibilidad de la fuente	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA
Certificaciones	UL -CE -TUV Class A

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.