

iQ6-W6

ISO 6.000 lumen, WUXGA, proiettore laser al fosforo 3 X LCD



- Immagini luminose
- Installazione flessibile
- Servizio e supporto Barco

La serie iQ6 espande il portafoglio di prodotti di proiettori Barco per offrire agli utenti alta risoluzione e colori vivaci. Grazie a una varietà di funzioni di correzione, l'ampio spostamento dell'obiettivo e l'obiettivo ad alto ingrandimento 1,6X offrono possibilità di installazione comoda e rapida e applicazioni più ampie, fornendo al contempo preziosi servizi e supporto Barco.

Una nuova generazione di sorgente di luce laser, con alta efficienza e basso consumo energetico, il design modulare del laser porta a migliorare l'utilizzo della sorgente laser ed evitare il rischio di guasti improvvisi in manifestazioni importanti. I quattro set di controllo laser regolabile prolungano la durata fino a 20000 ore. Grazie all'elevata resistenza al calore, il pannello LCD inorganico WUXGA offre colori vividi e costanti. Con la funzione di ottimizzazione del contrasto attivata puoi accedere all'alta risoluzione fino a 3.000.000:1

Installazione flessibile

Supporta funzionalità di correzione come Keystone, 4 angoli/6 angoli, distorsione a cuscino/barile, multipoint, con funzionalità di obiettivo zoom 1,6X e intervallo massimo di spostamento dell'obiettivo del 60% (verso l'alto) in direzione verticale e $\pm 29\%$ in direzione orizzontale. Configura inoltre la funzione di installazione a tutto tondo a 360° che garantisce un'installazione rapida e comoda.

Servizi e supporto Barco

Con la serie iQ6, puoi usufruire dei servizi Barco che assicurano una tranquillità completa. La sorgente luminosa laser non solo garantisce una buona qualità dell'immagine, ma ha anche costi di manutenzione inferiori rispetto alla maggior parte dei proiettori a lampada presenti sul mercato.

Specifiche tecniche**IQ6-W6****Specifiche generali**

Tipo proiettore	3 X LCD laser phosphor projector
Risoluzione	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.64" LCD
Luminosità	6,000 ISO lumen*
Uniformità della luminosità	85% (Typical)
Rapporto di contrasto	3,000,000:1 (Contrast optimization ON)
Fonte di luce	Laser phosphor
Durata della sorgente luminosa	20,000hrs
Rapporto di aspetto	16:10
Orientamento	360° rotation, no restrictions
Correzione del colore	No
CLO (emissione luminosa costante)	No
Correzione trapezoidale	Yes
Elaborazione delle immagini	Embedded warp
3D	No
Tipo di lente	iQ6 LENS (1.2-2.0 : 1) Manual
Spostamento della lente ottica	iQ6 LENS (1.2-2.0 : 1) Manual: H±29% V 0%, +60% Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Ingressi	HDMI™ IN 1.4 x 2 /VGA IN x 1/VGA OUT x 1/ AUDIO IN x 1/AUDIO OUT x 1
Risoluzioni di input	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz/3,840 x 2,160 @ 30Hz
Strumenti software	Projector Toolset
Controllo	IR, RS232, RJ45
Connessione di rete	10/100 Ethernet, RJ45
Requisiti di alimentazione	100-240V / 50-60Hz
Consumo energetico	350W (full normal) /240W(Eco1) / 220W(Eco1)
Alimentazione in standby	less than 0.5W(ECO)
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	37dB(full normal) / 29dB(Eco1) / 27dB(Eco1)
Temperatura di esercizio	0°C ~ 40 °C
Umidità operativa	20% -85%
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ~ 50 °C
Umidità di stoccaggio	10% -85%
Dimensioni (P x L x A)	405mm x 373mm x 137mm
Peso	7.9kg
Accessori standard	Power cord, wireless remote control
Certificazioni	CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garanzia	3 years or 20,000hrs runtime, whichever comes first; 5 years or 20,000hrs as an option
*Nota	* Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards * ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Generato il: 10 Mar 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.