

レガシー入力 LCD ビデオ・ウォール・バンドル

レガシー入力に最適化された構成設定済みのコントロール・ルーム・パッケージ



レガシー入力に焦点

TransForm ECU-100 このバンドルでは、2x2、3x2 または 4x2 構成の 46 インチまたは 55 インチ・パネルに続いて、コントローラーを含みます。このパワフルで構成設定済みの使いやすいビデオ・ウォール制御装置は、Windows 7 64-bit バージョンをベースとし、オペレータは、その場でレイアウトを作成、保存、呼び出すことができます。8つのアナログ入力と4つの DVI 入力を備え、バンドルは多くのレガシー入力のある環境に焦点を合わせます。さらには、個々のスクリーン・ボーダーを考慮することなく、すべてのソースを完全にスケーラブルなウィンドウとしてウォール上に開いて操作できます。これにより、TransForm ECU-110 が、ベースバンド入力に対する好ましいソリューションとなります。このパッケージの主な産業は、通信と公益事業です。

このバンドルには次を含みます：

- OverView NSL-4621 OverView NSL-5521 4、6 または 8 つの または パネル
- TransForm ECU-100 コントローラー
- チーフ・ウォール・マウント
- ディスプレイ・コントロール・ソフトウェア
- BCM ソフトウェア
- キーボード (US タイプ)
- ケーブル: - 20m KBM 延長 - 20m デュアル・リンク DVI-D ケーブル - 15m RS232 シリアル・ポート・ケーブル - 電源コード (EU/UK/US/CN)

技術仕様

レガシー入力 LCD ビデオ・ウォール・バンドル

LCD パネル	
LCD テクノロジー	S-PVA、通常はブラック、幅広い用途に使用できる DID テクノロジー AIR アンチ・イメージ・リテンション回路
解像度	フル HD (1920 x 1080)
バックライト	直接 LED
アスペクト比	16:9
ピクセル濃度	48 dpi
リフレッシュ・レート	60 Hz
輝度	700 cd/m2 (最高)
コントラスト	3500:1 (標準)
視野角	H 178° V 178°
ホワイトポイント	10,000 K
有効画面寸法 (対角線径)	46 インチ (1168 mm)
寸法	1024 x 578.6 x 98.2 mm 40.3 インチ x 22.8 インチ x 3.87 インチ
ベゼル幅合計 (隣接ディスプレイ 2 台分)	右、下: 1.9 mm 0.075 インチ 左、上: 3.8 mm 0.15 インチ 合計: 5.7 mm 0.22 インチ
重量	35 77.3 ポンド (正味重量) 48.5 107.1 ポンド (総重量)
コントローラー	
フォーム・ファクタ	4U ハウジング、19 インチ・ラック用
CPU	1x Intel Quad Core CPU
メモリー	4 GB メイン・メモリー
ビデオウォールコントローラータイプ	TransForm ECU
入力	8x ビデオ入力 4x SL-DVI 入力 (4x2 ビデオ・ウォール構成に対して x6)
出力	8x SL-DVI 出力 (2x2 ビデオ・ウォール構成に対して x4)
CMS	CMS なし
ソフトウェア	ディスプレイ・コントロール・ソフトウェア BCM ソフトウェア
オペレーティング・システム	Windows 7 Ultimate 64 ビット
その他の仕様	
ウォールマウント	込み (チーフ)
キーボード & マウス	込み (US タイプ)
ケーブル	20m KBM 延長 20m デュアル・リンク DVI-D ケーブル 15m RS232 シリアル・ポート・ケーブル - 電源コード (EU/UK/US/CN)

生成日: 16 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。