

DP-3000

Proyector de cine digital 2K para pantallas de hasta 30 m (98 pies)



Especificaciones del producto

DP-3000

Especificaciones generales

Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" DC2K dark metal devices
relación de contraste	2000:1
resolución nativa	2048 x 1080
caja	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
ancho de pantalla	Screen width (screen gain 1.8) @ 14ftL * : 30m -100ft Screen width (screen gain 1.3) @ 14ftL * : 25m -83ft (*) = +/-10 variation possible between units
Montaje	universal pedestal (optional)
temperatura ambiente	max. 35°C / 95°F
lámpara	1.5kW -7kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -7kW
Entradas de video digital	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Objetivos primarios	Prime lens (1.4 - 2.05) 1.2" DC2K Prime lens (1.6 -2.35) 1.2" DC2K Prime lens (1.8 -2.8) 1.2" DC2K Prime lens (2.15 - 3.6) 1.2" DC2K Prime lens (2.8 - 5.5) 1.2" DC2K
Diagnósticos del proyector	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Requisitos de alimentación	3 x 400V + N or 3 x 220V 30.000 BTU / hr (with 6.5kW lamp)
dimensiones	Projector head: 640(H) x 730(W) x 1170(D) mm 24.2(H) x 28.7(W) x 46.1(D) inch Powerbox: 450(H) x 329.5(W) x 473.7(D) mm 17.7(H) x 13.0(W) x 18.6(D) inch
peso	projector: 125kg (275lbs) powerbox: 30kg (66lbs)
Opciones	CLO-constant light output anamorphic lens fitting (1.25 x) ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift
información de pedido	R9004480

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.