

CNWU-81B

Одночиповый DLP-проектор, 7650 люменов, WUXGA



- **Безупречные изображения с яркими цветами**
- **Гибкость установки за счет широкого диапазона перемещения объектива**
- **Компактное исполнение**
- **Круглосуточная надежность**

Проектор CNWU-81B идеально подходит для установки в конференц-залах, залах заседаний и аудиториях малого и среднего размера.

Непревзойденное качество изображения

При светоотдаче 7650 люменов проектор CNWU-81B обладает самой высокой яркостью среди проекторов Barco серии Present-C. Благодаря разрешению WUXGA, контрастности 6500:1 и однородности яркости свыше 90% проектор позволяет получить сверхчеткие, однородные и высококонтрастные изображения.

Простота и гибкость установки

Обладая весом всего 12,9 кг и компактным размером, проектор CNWU-81B отличается удивительной легкостью для своего класса яркости. Помимо простоты установки, он поддерживает широкий ассортимент высококачественных объективов с непревзойденным сдвигом линзы, что обеспечивает высочайшую гибкость установки.

Надежность

Конструкция CNWU-81B не предусматривает использование фильтра, представляет собой энергоэффективную и гибкую двухламповую систему и использует проверенную технологию DLP® для обеспечения надежности и низкой совокупной стоимости владения. Для дополнительного снижения расходов проектор можно запустить даже в одноламповом режиме. Проектор рассчитан на непрерывную эксплуатацию, и для него предоставляется гарантия на три года.

Технические характеристики**CNWU-81B****Общие характеристики**

Тип проектора	Одночиповый DLP-проектор
Технология	LVDC DMD™ с DarkChip3™
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Яркость	7650 люменов по ANSI
Уровень контрастности	6500:1
Однородность яркости	>90%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	Объективы из абсолютно прозрачного стекла
Объективы	ультраширокоугольный объектив EN 12 (0.74:1), ультраширокоугольный объектив с трансфокатором EN46 (0.8–1.21:1), широкоугольный объектив с трансфокатором EN13 (1.24–1.6:1), стандартный объектив с трансфокатором EN11 (1.6–2.32:1), объектив с трансфокатором и дальним проекционным расстоянием EN14 (2.37–3.79:1), широкоугольный объектив EN15 (1.16:1), объектив со сверхдальним проекционным расстоянием EN16 (3.8–6.5:1)
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -134% до +134%; по горизонтали: от -68% до +68% (на трансфокаторе)
Коррекция цвета	RealColor™
Лампы	2 x лампа Vidi сверхвысокой мощности 300 Вт
Срок эксплуатации лампы	До 2000 часов (полная мощность)/до 2500 часов (экономичный режим)
Экран лампы, быстрая замена	да
Гарантия лампы	500 часов или 90 дней
Ядро Sealed DLP™	Да
Ориентация	стол – потолок
Входы	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1x YPbPr; 1 x S-video; 1 x композитный
Разрешения входного сигнала	Разрешение 1920 x 1200 – 640 x 480 пикселей; RGBHV, RGBS, RGSB; доступны пользовательские форматы; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Программные средства	Projector Toolset, ProNet
Контроль	Мини-разъем + ИК, RS232, сеть, триггер 12 В
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	100-240 В/50-60 Гц
Энергопотребление	850 Вт
Уровень шума	34 дБ
Температура окружающей среды при эксплуатации	10-40°C/50-104°F
Влажность при эксплуатации	Относительная влажность 20-80%
Рассеяние БТЕ	макс. 2900 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	510 x 376 x 233 мм/20,08 x 14,80 x 9,17 дюйма
Вес	12,6 кг (27,8 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	Соответствие стандарту FCC, часть 15 класс А и CCC, cCSAus, cUL, UL и CE
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком 3 года на детали и работы. Расширенная гарантия до 5 лет.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**