

LD140-10

Barco's LD LED display solution wraps all the desirable LED qualities of brightness, dependability,



技術仕様

LD140-10

一般仕様	
ディスプレイ・サイズ	diagonal: 142" W x H: 3136mm x 1729 mm (124" x 71") surface: 5,6 m ² (60 ft ²)
LED タイプ	3-in-1 SMD
ピクセルピッチ	10 mm
解像度	308 x 176
輝度	1200 NIT 1000 NIT (display calibrated at 6500° K)
水平視野角	145° + (min 50% brightness)
垂直視野角	145° + (min 50% brightness)
輝度半減値	100.000h (typ. use) 45.000h (full white -half brightness)
プロセッシング	+12 bit/color
カラー	68.7 billion
リフレッシュ・レート	400 Hz
消費電力	2.240W (Avg) 8.960W (Max)
適用温度範囲	operating: 0° to 40°C (32° to 140°F) storage: -20° to 60°C (-4° to 140°F)
キャビネット寸法	width: 3372mm (133") height: 2028mm (80") depth: 330mm (13")
重量	620kg -1367lbs (excl. opt. mounting)
画像処理装置	D2

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

