
Ushio 4000 W DXL-40BAF





Specifiche tecniche

USHIO 4000 W DXL-40BAF

Specifiche generali	
Fornitore	Ushio
Numeri d'ordine fornitore	DXL-40BAF
Ore garanzia	1000

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
br/>L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.

