

Stereo-Creator

단일 파이프 IG를 통해 최대 3대의 블렌딩 Galaxy 프로젝터 동시 작동 가능(SXGA+ 해상도)

- 단일 파이프 영상 생성기가 있는 3채널 기본 SXGA+ 해상도 특허받은 고유의 전자 장비인 Stereo-Creator™가 Barco Galaxy WARP™ 프로젝터 내부에서 스테레오 프로젝션에 필요한 표준 재생 빈도(40~60Hz)부터 매우 높은 재생 빈도(112Hz)까지 데이터를 처리합니다. 이 제품은 단일 파이프 영상 생성기가 3개의 고해상도 SXGA+ 채널(1400x1050)을 일반 리프레시 속도로 전송하여 Barco Galaxy WARP™ 3채널 시각화 디스플레이를 직접 작동할 수 있게 해줍니다. 세계 최초의 Stereo-Creator는 이제 DVI로 사용이 가능합니다.
- 외부 스케일러, 워핑 및 블렌딩 박스가 필요 없음 Stereo-Creator™ 덕분에 스케일러, 워핑 및 블렌딩 박스와 같은 외부 장비에 대한 추가 비용이 더 이상 필요하지 않습니다. 이러한 중간 장비로 인해 발생할 수 있는 아티팩트 및 지연이 생략되고 최적의 이미지 품질을 얻을 수 있습니다.
- 클릭하면 확대됩니다 -
- 더 세밀한 정확도와 더 풍부한 정보 SXGA+ 고해상도 신호를 직접 프로젝터에 전송하면 210만픽셀보다 더 많은 400만픽셀의 사실감 넘치는 정교한 이미지로 세부적인 묘사의 정확도를 비약적으로 향상시킵니다.
- 클릭하면 확대됩니다 -
- Barco Galaxy WARP™ 프로젝터의 표준 Galaxy WARP™ 3칩 DLP™ 프로젝터의 표준 내장형 기하학 사전왜곡 WARP™ 기능은 Stereo-Creator™ 솔루션을 평면은 물론 곡선형 스크린 구성에도 적용할 수 있도록 만들어 줍니다.