


G100-W22

22,000 ANSI 루멘, WUXGA, 싱글 칩 레이저 인광체 프로젝터



- 싱글 칩 고휘도 프로젝션
- 최신 입력 기능 및 미래에 대비할 수 있는 디자인
- 넓은 렌즈 범위를 통한 완벽한 작동 유연성

완벽한 이미지 성능

G100 시리즈는 이전보다 더 높은 밝기 수준으로 싱글 칩 제품의 새로운 가능성을 열어줍니다. 실내 및 실외에서의 밝은 프로젝션을 위한 인상적인 루멘 파워로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 게다가 G100은 HDMI™ 2.0을 비롯한 최신 입력 소스를 모두 지원하여 깊은 컬러 팔레트와 고품질 투사를 보장합니다.

Barco의 프로젝터 툴셋 소프트웨어를 사용하여 단일 또는 여러 프로젝터의 설치 및 관리를 보유하고 있는 컴퓨터에서 간편하게 수행할 수 있습니다. 또한 프로젝터 툴셋 블렌딩 및 워핑 기능 덕분에 플라네타륨, 돔, 극장 및 영사 매핑과 같은 다중 채널 미디어 기반 명소에 최적입니다.

완벽한 유연성

G100은 다양한 프로젝트 설계에서 완벽한 작동 다양성과 손쉬운 구현을 보장하기 위해 안정적인 렌즈 홀더와 함께 제공됩니다. 다중 채널 설정에서 안정적인 블렌딩 및 떨림 없는 이미지를 보장하고 0.38~10.8의 투사율을 지원하는 새롭고 광범위한 GC 렌즈 범위를 제공합니다. G100은 장거리 또는 단거리에서 영사하고 360° 회전하여 재생할 수 있는 유연성을 제공합니다. 프로젝터 및 주변기기는 모든 창의적인 프로젝트에서 최상의 결과를 제공합니다.

뛰어난 온보드 냉각 기능을 갖춘 G100은 최대 주변 작동 온도인 50°C(122°F)를 견딜 수 있으며, 이 조건에서도 작동 소음은 42dB 수준에 불과합니다.

완벽한 안정성

레이저 인광체 광원 및 고급 냉각 설계를 통해 램프 교체 없이 20,000시간 이상의 긴 작동 수명을 제공합니다. 따라서 유지보수 및 소모품 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.

G100은 최신의 미래 지향적인 디자인으로 이미지 품질, 신뢰성 및 지속 가능성 측면에서 모든 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.

기술 사양

G100-W22

일반사양	
프로젝터 유형	싱글 칩 DLP 레이저 인광체 프로젝터
해상도	1,920 x 1,200(WUXGA) -0.96" DLP 칩
밝기	22,000 ISO 루멘/20,600 센터 루멘/18,500 ANSI 루멘
	23,750 ISO 루멘(슈퍼 브라이트 모드)*
밝기 균일성	90%
명암비	1,100:1 순차, 5,500:1 동적, 익스트림블랙: 100,000:1
광원	레이저 인광체
광원 수명	최대 20,000시간
화면비율	16:10
방향	360° 회전, 제한 없음
밀봉된 DLP™ 코어	지원
색상보정	지원
CLO(일정한 광 출력)	지원
키스톤 보정	지원
영상 처리	내장 워프 및 블렌드, Ptoolset을 통해서도 가능
3D	능동 및 수동 입체 3D
렌즈 종류	GC 렌즈 -0.65-0.75:1 / 0.84-1.02:1 / 1.02-1.36:1 / 1.2-1.5:1 / 1.5-2.0:1 / 2.0-4.0:1 / 4.0-7.2:1 / 7.2-10.8:1 FLDX 렌즈 -0.38:1 UST 90°
광학 렌즈 이동	렌즈에 따라 수직 최대 120%
	렌즈에 따라 수평 최대 50%
	전동 줌 및 초점
	전동 렌즈 시프트
입력	2x HDMI™ 2.0b / DisplayPort 1.2a / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA(D-Sub 15핀)
입력 해상도	최대 4K UHD @60Hz
	화면 재생 빈도: WUXGA 및 4K UHD(4096x2160/3860x2160)의 경우 24Hz~60Hz
	4K 입력 신호는 프로젝터의 출력 해상도로 조정됩니다.
소프트웨어 도구	프로젝터 톨셋**
제어	IR, RS232, RJ45, USB 타입 A
네트워크 연결	10/100 이더넷, RJ45
전력 요구 사항	100-240V/50-60Hz
소비전력	1200W 공칭, 최대 1380W(@220V)
대기전력	0.5W 미만
시간당 BTU	최소 4095 BTU/h, 최대 4710 BTU/h(@220V)
소음 수준(일반적으로 25°C/77°F에서)	38dB(A)~42dB(A), 사용 모드에 따라 다름
작동 온도	0~50 °C(해발)
작동 습도	10~85% RH, 비응축
보관온도	-10에서 60 °C
보관 습도	5~90% RH, 비응축
치수(WxLxH)	받침대 미포함 프로젝터: 650 x 710 x 251mm / 25.6 x 27.9 x 9.9"
중량	렌즈 없을 시: 54kg / 119.0lbs
표준 액세스리	전원 코드, 무선 원격 제어
인증	CE, FCC 클래스 A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
보증	부품 및 인력 3년 제한 보증
*참고	* 220V 입력 전원에서만 사용 가능하고 수명은 16,500시간 @25°C/77°F입니다.

작성일: 19 May 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

