

CRPN-52B

5000 流明、全景、单芯片 DLP Collaborate 投影机



5K
LUMENS

1
CHIP
DLP

巴可公司的全景投影机是商业、教育或政府应用中需要多窗口功能的宽屏幕投影的完美解决方案。通过其超宽的21:9宽高比、全景图像和2560 x 1080固有分辨率，此投影机是融合投影的理想替代品。CRPN-52B使会议参与者能够在清晰的图像中轻松共享多个窗口，并允许他们对大型数据集进行本地或远程协作。CRPN-52B拥有出色的图像质量、高对比度和低噪点，可改善协作和提高会议效率。

节约成本的设计

通过将全景投影机设计为用双通道融合或遮光板代替传统协调室的复杂设置，可降低安装和维护成本。CRPN-

52B有一个免除过滤器的设计和节能灵活的双灯系统，同时采用DLP®技术，可提供无与伦比的准确性。以单灯模式运行投影机可为您提供长达5000个小时的无忧时间而无需更换组件 - 明显降低维护成本。

效率更高

对于政府、企业和教育机构，帮助决策而不影响人体工学的设备投入非常重要。CRPN-52B提供了锐利、稳定、对比度高的低噪点图像，这些图像不会使眼睛感到疲劳，使在正面投影的环境中的工作者感到前所未有的舒适。并且它的设计非常小巧时尚，可完美匹配您的会议室的内部装饰。

技术规格

CRPN-52B

一般规格

投影机类型	全景单芯片 DLP 投影机
技术	LVDC DMD™配有DarkChip3™
分辨率	2560 x 1080 (全景)
亮度	5000 ANSI流明
对比度	6500:1
亮度均匀性	>90%
宽高比	21:9 (2,37:1) 全景
镜头	全部是纯玻璃镜头: 0.8:1 EN42广角镜头; 0.8-1.21:1 EN46超广角变焦镜头; 1.2-1.7:1 EN43广角镜头; 1.7-2.5:1 EN41标准变焦
光学镜片移动	垂直: -222%到+222%; 水平: -78%到+78% (变焦镜头)
色彩纠正	RealColor™
灯	2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命	可达2000小时 (全功率模式) / 可达2500小时 (节能模式)
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式/吸顶式
集成网络服务器	是
3D	无源偏振和Infitec (2个投影机)
输入	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; 视频输入; 1 x 分量; 1 x S视频
输入分辨率	在所有型号上可达2560 x 1600像素输入。输出分辨率取决于固有分辨率; HDTV (1080p、1080i、720p); EDTV (576p、480p); SDTV (576i、480i); NTSC、PAL、SECAM; 逐行扫描
更大像素时钟	165 兆赫
软件工具	投影机工具组, ProNet
控制	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x 9针D-SUB RS232; 2 x 12V 可编程触发 (3.5mm迷你插孔); 1 x 有线遥控3.5mm迷你插孔; 2 x USB
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	912W
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	40.9dB (ISO 9296)
操作环境温度	10-40°C / 50°-104°F
工作湿度	20-80% RH
消散 BTU	更大3109 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80英寸
净重	12.7 kg (28.0 lbs)
运输尺寸 (宽x长x高)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71英寸
出厂毛重	20 kg (44 lbs)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。