

V10v

10mm ピクセル・ピッチ (仮想)、5,500 NIT の屋外用 LED ディスプレイ



優れた性能

LED ディスプレイのVシリーズは、ブランディング、屋外用デジタル (広告) およびスポーツでの常設用として特別に設計されています。パフォーマンスと信頼性を犠牲にすることなく、魅力的な価格が設定されています。ハイエンド LED 技術における Barco の経験を基に構築した V シリーズは、柔軟なスケーリングのためのハイクラス Athena™ スケーラーを有する DV-100 画像プロセッサによってサポートされています。HD-SDI (デュアル) までの標準入力をサポートするのに並んで、V シリーズは、3G SDI、HDMI、ディスプレイ・ポートといった新しい標準もサポートします。

簡単セットアップおよび管理

V シリーズは、最高クラス Director Toolset から直接派生した専用 V シリーズ・ツールセット (VTS) によって管理および制御されます。VTS は、簡単なディスプレイ管理のための直感的インターフェースを装備し、輝度、ガンマ、色温度コントロール、ディスプレイ構成といった高度なオプションも提供します。V シリーズは、基本的な LED ディスプレイ・アプリケーションのための優れた選択肢です。

屋外用途に理想的

V10v は、10mm 仮想ピクセル・ピッチ・ランプ式 LED 装備のタイルベース屋外用 LED ディスプレイです。屋外用に設計されており、Barco の悪天候試験プログラムに合格しています。モジュラー型 V10v は、設置が簡単で高解像度を提供する信頼性の高いディスプレイです。

技術仕様		V10V
一般仕様		
輝度	5,500 NIT	
LED タイプ	ランプ (RGBR) x4	
ピクセル濃度	2,500/sqm	
	232/sqft	
	3,072/タイル	
視野角	H : 140 度	
	V: +15/-35 度	
コントラスト比	2,000 : 1	
ピクセルピッチ	10.0 mm virtual	
輝度半減値	50,000 時間 (@50 % 輝度)	
消費電力	366 W/sqm	
	146 W/sqm 通常	
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	1,280 x 960 x 150	
重量	57 kg/タイル	
	125.7 lbs	
IPレート	IP65/44	
プロセッシング	16 ビット/色	
リフレッシュ・レート	1,200 Hz	
最大スタック	20 タイル	
最大吊り下げ	40 タイル	
インターフェース/ポート	CAT5	
サービス性	背面	
ソース互換性 (デジタイザー)	DVI-I (CVBS/YC/YUV/DVI)、RGB、SDI (HD/SD)、HDMI、DisplayPort	
操作デジタイザー	DV-100	
証明書	CE、ETL、CCC、FCC classA、RoHS、中国 RoHS、WEEE	