

UDM-W19

18,500 流明，WUXGA，3 芯片 DLP 数字大型场馆投影仪



- 令人眼花缭乱的色彩优于 Rec.709 色彩空间
- 坚固的设计，高剩余价值
- 远程车队管理以及与巴可洞察管理套件连接
- 具有单步处理功能的统一脉冲电子设备

运行效率

通过市场上最广泛的镜头移位和广泛的其他外围设备列表，将您的创造力提升到前所未有的水平，这将有助于在您的设置中安装投影机>顺利安装和集成。巴可公司独特的 FLEX2 功能允许您调整和锁定特定节目的亮度级别或分辨率。模块化设计支持现场快速维护和易于维护

脉冲电子

使用巴可 Pulse 专有的“单步处理技术，只需一步即可完成单步处理/强/强技术变形、缩放和 4K UHD 处理。结果呢？与同类解决方案相比，图像锐利，市场领先的最低延迟和更少的黑暗时间

连通性

Barco Insights Management Suite 仪表板和远程日志文件访问可实现更快、更有效的故障排除。通过安全的基于云的平台和集成的 3G 连接，随时随地管理投影机群的亮度设置并跟踪操作条件

寿命长

技术规格

UDM-W19

一般规格	
投影机类型	WUXGA 三片 DLP 数字投影机
技术	0.96" DMD™x3
分辨率	1920 x 1200
亮度	18,500 中心流明 / 17,800 ANSI 流明 / 20,000 ISO 流明*
对比度	全部场域 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1
亮度均匀性	95%
宽高比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜头	TLD+ 0.37; 0.65-0.85; 0.73:1; 1.2:1; 0.8-1.16; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直：在 -100% 和 +130% 之间，具体取决于镜头 水平：最多达到 +/-40%，具体取决于镜头 电动变焦和对焦（TLD 镜头上有镜头记忆） 电动镜头移动（所有镜头上有位置记忆）
色彩纠正	P7
光源	激光荧光粉，带无机荧光粉色轮
光源使用期限	23,000hr（在 100% 激光功率，动态黑 = 关闭的条件下）
挡光板	数字 + 机械内部
双画面	同时处理两个信号源
封装DLP™内核	标准
安装角度	360°
DMX 512	标准
WARP	直接调节 OSD+ 工具组
图像处理	内置曲面校正和融合
处理	Pulse 电子平台
梯形纠正	是
集成网络服务器	是
CLO（稳定光输出）	标准
3D	主动式眼镜（可选）、被动式眼镜（可选）、倍频刷新率可达 200 Hz
输入	单 HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10) ; DP1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G/12G SDI/BarcoLink ULTRA
可选输入	Quad DP1.2 / 光纤 SFP
输入分辨率	从 NTSC 到 4K (4096 x 2160) 刷新率： 24hz 至 120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) 至 240hz WQXGA (2560 x 1600)

技术规格**UDM-W19**

更大像素时钟	600 MHz
软件工具	投影机工具组 + Android** 应用 + iOS** 应用
控制	XLR 有线 + IR、RS232、Wifi**、GSM **
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接、Wifi**
电力要求	120-160 V (更大 80% 亮度) 15A / 200-240V (+/-10%)，9A，50-60Hz
更大功耗	1480W (额定) / 1700w (更大) @ 230 伏 (节能待机) 1300W (额定) / 1530w (更大) @ 120 伏 (节能待机)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	47 dB(A)
操作环境温度	0-40°C / 32°-104°F ***
工作湿度	0-80% (不结露)
消散 BTU	上限 5,780 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	725 x 540 x 339 毫米 / 28.54 x 21.25 x 13.36 英寸
装运尺寸	包含托盘 (宽 x 长 x 高) 850 x 665 x 613 毫米 / 33.46 x 26.18 x 24.13 英寸
净重	48 千克/出厂时的重量: 61 千克
标准配件	电源线、坚固耐用的无线/XLR 有线遥控器
认证	符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55032 A 类规范及 Rohs 标准
保修期	3 年
注意	*亮度水平 +/-10% ** 并非在所有国家/地区都提供 Wifi 和 GSM 选项。要了解更多信息, 请与您的巴可代表联系。 ***在较高的海拔, 亮度输出可能被调暗

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。