

D-Cine Premiere DP90P

后期制作专用投影机



技术规格

D-CINE PREMIERE DP90P

一般规格

数字微镜器件	3 x 1.2 英寸黑暗金属类型 DLP Cinema™ 先进信号处理 (内置 3D 查找表)
自然分辨率	2048 x 1080
机架	密封光学引擎 (DMD™ + 棱镜)
光输出	4500 centerlumen
固定	直立安装或吊装 投影机头高达 7 度倾斜
灯泡	1.5k 到 4.0k 氙弧灯尺寸 兼容标准和高性能灯泡类型
亮度均匀性	超过 DCI 和 SMPTE 草案建议要求 (> 80%)
对比度	2500:01:00
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双链可选
标准	电动镜头套筒 CLO 软件
主镜头	M25 1.25 -1.45:1 / M25 1.45 -1.8:1 / M25 1.8 -2.2:1 / M25 2.2 -3.0:1 变焦和 M25 3.0 -4.3:1
色阶度	超过目前 DCI 和 SMPTE 建议颜色空间
颜色	自然色点: 自然红: $x = 0.7 y = 0.3$ 自然绿: $x = 0.2 y = 0.76$ 自然蓝: $x = 0.145 y = 0.040$
投影机诊断	触摸屏 通过 D-Cine Communicator 控制软件 每个产品都标配后期制作版 通过 SNMP 代理
电力要求	1 x 220V 更大 17,000 BTU/小时 (4kW 灯泡)
尺寸	投影机: 640 x 730 x 1170 (高 x 宽 x 深) 毫米 / 24.2 x 28.7 x 46.1 (高 x 宽 x 深) 英寸 电源箱: 295.3 x 329.5 x 473.7 (高 x 宽 x 深) 毫米 / 14.6 x 13.0 x 18.6 (高 x 宽 x 深) 英寸
净重	投影机: 约 120 公斤 (265 磅) 电源箱: 约 20 公斤 (44 磅)
选项	<ul style="list-style-type: none">变形镜头适合 1.25:1 范围镜头Acsar 2 替代内容输入处理器ImagePRO HDSNMP 代理 (v3)
订购信息	R9004441

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。