

DP2K-15SLP

智能激光电影放映机，用于13-16m（43-52英尺）之间的屏幕



- 适用于9- 16米（29 -52英尺）银幕的荧光粉激光电影放映机
- 更低的总体拥有成本（TCO）
- 操作简单
- 画质卓越

紧凑的SLP放映机是我们的入门级荧光粉激光电影放映机。它们是更为经济高效的2K荧光粉激光电影放映机，适用于尺寸更小的银幕。SLP系列能够降低运营和维护成本，以更低的总体拥有成本（TCO）提供清晰的图像和终极可靠性。因此，如果您想通过可靠的解决方案来从小银幕放映过渡到激光放映模式，那么它们就是您更理想的解决方案，而且可以帮助您摆脱各种烦恼和成本问题。

更低的总体拥有成本（TCO）

DP2K 15SLP可有效降低运营成本，令总拥有成本极具吸引力。借助其独特的散热系统，放映机光源有效寿命长达3万小时，具备高能效的特性，能够帮您节省高达40%的耗电。

高枕无忧

DP2K 15SLP减少了运营支出，简化了运营流程，优化了人力成本。该放映机有效提高了有效运营时间，更无需担心氙灯更换而存在的风险、管理及维护成本。

出众的图像品质

DP2K 15SLP提供始终如一、符合DCI规范的画质，分辨率高达2K，亮度高达14,000流明，可在漫反射反射白银幕和金属银幕上实现出色的均匀度和更高的对比度。亮度输出可以降低到原始亮度的30%，通过同一台放映机实现2D和3D放映。

升级就绪

如果您早已拥有巴可S系列放映机，现在您可以进行简单轻松的现场升级，用独特的荧光粉激光模块取代现有灯箱。

技术规格**DP2K-15SLP**

一般规格	
亮度	14,000 流明
自然对比度	2,000:1
主镜头	1.2-1.7; 1.34-1.9; 1.5-2.15; 1.7-2.55; 2.0-3.9
分辨率	2,048 x 1,080
亮度长时间稳定性	30,000小时 (一般使用条件下)
尺寸(宽x长x高)	626 x 925 x 325 mm (24.7 x 36.4 x 12.8 英寸)
净重	73 kg (161 lb)
电力要求	单相200-240V 16A
热负荷 (更大功率)	4586 BTU/h
环境温度	35°C (95°F) Max.
环境湿度	85% Max
功率消耗	投影机 @ 全激光功率: 1.8 kW
噪音级别	58 分贝 (A)
媒体服务器	支持巴可公司Alchemy ICMP和其他IMB品牌。
3维系统	支持银色幕布上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统 (Dolby3D和6P)。
安全要求	演示安全性: 客户应根据当地激光演示安全性规定, 针对激光安全性采取防范措施 (遵守危险距离和分离高度)。 工作场所安全性: 客户应针对以下方面采取防范措施: <ul style="list-style-type: none">· 根据地方当局的规定确保工作场所安全性· 针对操作人员的基本激光安全培训· 公司实施激光安全计划;· 限制进入, 仅面向经培训的操作人员开放: 相关区域贴标签等。
*	Preliminary specifications

生成于: 22 Jun 2023技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。