

SAN-050

巴可 CTRL 平台中集成的强大解码器



- 安全设备节点
- 4KUHD 或 4 倍全高清输出
- 小巧设计

巴可的 SAN-050 是一个功能强大的安全应用节点。它用于巴可 CTRL 系统的网络可视化环境。显示器控制器有一个高端图形卡，可以执行所有需要的渲染操作。

功能：

- 小巧设计
- 最高 4K-UHD 分辨率，或 4 倍全高清
- 较广泛范围的支持编解码器和格式
- 含冗余的网络接口
- 尺寸小巧灵活，运行安静
- 巴可公司成熟的质量，坚固和可靠

技术规格**SAN-050**

一般规格	
网络	2 个 1Gb/s 以太网 - 主动故障转移
输出	Video outputs (HDMI™ 2.0 -No CEC onboard): Up to 1x 3840x2160 @60Hz Up to 4x 1920x1080 @60Hz Audio outputs: 1 x 3.5mm Stereo Jack Line-out 1 x 3.5mm Stereo Jack Mic-in
输入	巴可 CTRL 视频和互动源
USB	2 个 USB 3.0 (A 型) \r\n2 个 USB 2.0 (A 型)
尺寸	28 x 180 x 190 毫米
电源	19 DCV, 3.42A
功率消耗	25W 典型工作条件, 最大 65W
净重	1.03 千克
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F
湿度	最大 80% (非冷凝)
噪音级别	最高 24dba (在 1 m/32.8 ft 的距离、25°C 的温度下测量)
符合	CE、CB、UL、FCC B 级、BIS、KC、CU-EAC、3C 安全认证、DoC、TAA 监管模式名称: P50_X
MTBF	398,000 小时
订购信息	R985005B 安全专用服务器 US R985005D 安全专用服务器 IN R985005F 安全专用服务器 EU R985005G 安全专用服务器 AU R985005I 安全专用服务器 CN R985005AU 安全专用服务器 AU R985005BTW 安全专用服务器 TW R985005 安全专用服务器 无电源线

生成于: 29 Apr 2024技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。