

# Telaio di montaggio G100

Telaio di montaggio per la serie G100



Telaio di montaggio per la serie G100 (\*)

(\*) Quando l'obiettivo UST (R9802360) viene combinato con il telaio di montaggio G100 (R9802681), è necessario uno spostamento minimo dell'obiettivo per evitare ombre. Rispetto alla posizione centrale, l'obiettivo deve essere spostato verso l'alto di almeno l'8% e verso destra di almeno il 21% (100% = metà altezza/larghezza dell'immagine). Anche la barra anteriore rimovibile del telaio deve essere rimossa.

Non è consigliabile utilizzare il telaio di montaggio G100 quando si costruisce una configurazione a doppio stack utilizzando l'obiettivo UST

**Specifiche tecniche****TELAIO DI MONTAGGIO G100****Specifiche generali**

Size	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 pollici
Weight	25.4 kg / 56 lb

Generato il: 19 May 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.