


NGH-001

适用于网络广播监控系统的显示控制器



技术规格

NGH-001

一般规格

综合

- 基于 Pentium 的单板计算机和图形贴面板
- 高性能 48 位 65 MHz 专用图形总线
- LAN 接口 10/100 base-T
- RS-232/RS-422
- CD-ROM 驱动器
- PS-2 鼠标/键盘端口
- 适用于外部图形覆盖的数字 DVI 输入
- 适用于锁相的模拟黑场输入
- 适用于主时钟同步的 LTC/VITC 输入
- 11 个输入/输出板空闲插槽

尺寸

- 输入和输出板的插槽数: 11
- 19" 工业机箱, 机架单位高度: 4U
- 机箱宽度: 440 mm|17.32"
- 宽: 483 mm|19"
- 机箱厚度: 540 mm|21.30"
- 手柄厚度: 50 mm|1.90"
- 高: 177 mm|6.97"

净重

- 基本单位重量: 20 千克|44 磅

电源

- 电源数量: 3 (热交换, 冗余)
- 电源线数量: 2
- 电源: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- 耗电量 (标准): 450W
- 散热 (标准): 1550 BTU/小时

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。