

WePresent WiPG-2000

Con características como streaming de vídeo y reproductor de documentos y medios USB integrado, WiPG-2000 es una solución asequible para las salas de juntas y conferencias. Este producto está descatalogado. Para saber el



- **Mayor flexibilidad de red al proporcionar varias soluciones de acceso a la red: LAN por cable, LAN inalámbrica o las dos a la vez.**
- **Introduzca una memoria USB en el dispositivo wePresent para abrir archivos, ver documentos e imágenes o reproducir archivos multimedia.**
- **Transmisión mediante streaming de archivos de vídeo a wePresent con resolución 1080p total y sin latencia.**
- **Anotaciones en pantalla para presentaciones más interactivas.**

Como todos los modelos de wePresent, WiPG-2000 ofrece compatibilidad entre plataformas para que dispositivos de Windows, Mac OS, Android e iOS puedan realizar presentaciones e interactuar juntos. WiPG-2000 también es compatible con Apple AirPlay, lo que permite a los usuarios realizar presentaciones usando el protocolo nativo de Apple.

Uso de la tecnología para reunir a las personas

WiPG-2000 ofrece todas las características de WiPG-1000, además de actualizaciones inteligentes y estudiadas. Las funciones de pizarra virtual y anotación en pantalla permiten a los presentadores destacar aspectos importantes y desarrollar ideas durante la presentación. Con solo conectar un ratón USB a la unidad, los presentadores pueden fácilmente realizar anotaciones en pantalla y acceder a funciones de control de conferencia para moderadores sin necesidad de una pantalla táctil.

Reproductor multimedia y vídeo integrados

A través del puerto USB incorporado, se pueden realizar presentaciones de documentos, recursos multimedia y vídeos sin necesidad de usar dispositivos móviles PC o Mac. Los invitados pueden conectarse y compartir su contenido mediante un token USB que ejecuta el software MirrorOp sin necesidad de instalarlo en su dispositivo, o bien pueden iniciar el software directamente desde la unidad wePresent para presentar contenido sin necesidad de instalar software.

Herramientas de participación para reuniones y aprendizaje

Con las diapositivas web, los presentadores pueden estar seguros de que mantendrán el interés del público y su atención en el contenido que están compartiendo. Esta función permite que todos los asistentes que estén

conectados puedan ver el contenido que se está proyectando en la pantalla, así como cualquier anotación en pantalla, en su propio dispositivo en tiempo real.

La distribución de 1 a muchos permite mostrar el contenido de la presentación simultáneamente en varios dispositivos wePresent conectados en red, una solución ideal para experiencias de aprendizaje o reuniones de gran envergadura.

WiPG-2000 ofrece soluciones flexibles y asequibles con las que realizar presentaciones para sesiones de aprendizaje y reuniones.

Especificaciones del producto**WEPRESENT WIPG-2000**

Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 7, 8, 10 y posterior Mac OS X 10.9 y posterior Android 4.0 y posterior iOS 9 y posterior
Salida de vídeo	1 x HDMI 1 x VGA
Frecuencia de cuadro	hasta 30 fps
Resolución de salida	hasta 1080p
Usuarios conectados	hasta 64
Fuentes	Hasta 4 simultáneamente con diseño de pantalla fija
Salidas de audio	HDMI analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Protocolo de autenticación	WPA WPA 2 PSK WPA empresa
Protocolo de transmisión inalámbrico	2,4 G (b/g/n) / 5G (a/n) conmutable
alcance	hasta 30 m
Interfaces	1 x VGA de 15 patillas (parte trasera) 1 x LAN Ethernet RJ-45 (parte trasera) 1 x HDMI (parte trasera) 2 x USB 2.0 (parte delantera) + 1 x USB 2.0 (parte trasera) 1 x clavija para teléfono estéreo (parte trasera) 1 x botón de encendido LED (parte frontal) 1 x botón de reinicio (parte inferior)
potencia	Adaptador de corriente externo (5 V CC, 2,6 A) Alimentación mediante Ethernet (4,4 W)
consumo de potencia	15,3 W (consumo energético a carga completa)
Disipación de calor	18,755 BTU/h
peso	801 g (con embalaje) 293 g (sin embalaje)
dimensiones	216 x 220 x 66 mm (antenas desconectadas, con embalaje) 159 x 91 x 29,9 mm (antenas desconectadas, sin embalaje)
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Rango de humedad en funcionamiento	≈ 90%

Generado en: 15 Mar 2023Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.