


ClickShare CX-20

Sistema de conferencias inalámbricas para salas de reuniones pequeñas y espacios reducidos



- **Modelo básico de conferencia inalámbrica**
- **Realice reuniones por vídeo desde su portátil**
- **Iconico ClickShare Button para empleados e invitados**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare CX-20 permite realizar conferencias inalámbricas en espacios de reunión reducidos. Cuando entre en la sala de reuniones, ClickShare le conectará automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su ordenador portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Facilite las reuniones híbridas con un solo clic en el ClickShare Button o en la ClickShare App, tanto para los empleados como para los invitados.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CX-20

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (BigSur) y superior Android v11 y superior (ClickShare App) iOS 14 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Windows Intel Core i3 o AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 o Apple Silicon M1; RAM 8GB; Versión del sistema operativo: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Recomendado: Procesador Windows Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8GB; versión del SO: Windows 11 última versión/macOS última versión
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (sólo Gen2)
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	1
Nivel sonoro	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo autónomo WPA2-PSK o IEEE 802.1X mediante el ClickShare Button en modo de integración en red
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la ClickShare Base Unit la Banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	1 Ethernet LAN de 1 Gbit 1 USB-C 2.0 (delante); 1 USB-A 2.0 (delante) -solo Gen2: 1 USB-C 3.0 (delante); 1 USB-A 3.0 (delante)
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 35°C (95°F) a 3000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	/
Conferencia inalámbrica	Mediante App o Button
Vista local	Vista local de la pantalla de la sala
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	1 año estándar. 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energía	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W máx.
Fuente de alimentación	Enchufe estándar 110/220 V CA o USB-C (sólo Gen2)
Peso	900 gr

Generado en: 18 Feb 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.