

# SP2K-25

inteligentna projekcja na ekranach głównych kin



2K  
2048 X 1080

- Doskonały obraz
- Będmy już dziś gotowi na jutro
- Barco EcoPure<sup>TM</sup>
- Zamontuj i zapomnij

SP2K-25 wywodzi się z uznanej serii SP4K i jest częścią portfolio serii 4: rodzina projektorów laserowych nowej generacji do wszystkich ekranów kinowych. Modele SP2K są dostępne w wielu różnych konfiguracjach, co zapewnia szeroki wybór. Kompatybilność zarówno z obiektywami Barco, jak i wybranymi obiektywami innych producentów, a także z wyświetlaczem dotykowym i opcją transmisji na żywo. Korzystaj z dostępnych opcji dopasowanych do Twoich potrzeb.

## Doskonały obraz

Modele SP2K z gamy Series 4 zapewniają natywny rozdzielczość na poziomie 2K, pełną przestrzeń kolorów P3, wyższy kontrast i spójność obrazów w kinie.

## Będmy już dziś gotowi na jutro

Dzięki licznym korzyściom, które poprawiają wrażenia kinomanów i zapewniają spokój ducha wystawcom, czwarta generacja projekcji laserowej firmy Barco to technologia przyszłości. Co więcej, wszystkie modele SP2K są kompatybilne z najnowszym standardem dźwięku przestrzennego.

## Barco EcoPure<sup>TM</sup>

SP2K-25 inteligentnie zarządza zużyciem energii, zapewniając wydajność projektora na poziomie 11 lumenów/W. W trybie ekologicznym zużywa poniżej 3 W. Co więcej, zdalne wybudzenie z sieci LAN jest możliwe w przypadku zaplanowanej konserwacji lub społycia.

## Zamontuj i zapomnij

Modułowa konstrukcja projektorów Series 4 zapewnia ekonomiczną konserwację. Każde łatwe wymieniienie filtry dzięki obsłudze pokrywy i filtra niewymagającej użycia narzędzi. Rozwiązanie SP2K-25 bezproblemowo integruje się z dowolną konfiguracją.

**Product specifications****SP2K-25****General specifications**

Native brightness	23 000 lumenów (typowo)
Native contrast ratio	2000:1 (typowo)
Digital MicroMirror Device™	3x 0.98" DC2K
Resolution	2K: 2048 x 1080
Color gamut	Zgodno z DCI P3
Light source	Laser
Prime lenses	Z uchwycem soczewki C: 0,8 -1,16; 1,09 -1,40; 1,2 -1,8; 1,4 -2,05; 1,6 -2,5 ; 1,95 -3,2; 2,4 -3,9  Z uchwycem soczewki B: 1,01 – 1,27; 1,6 – 2,4; 1,9 – 2,6; 2,0 – 2,95; 2,3 – 3,65 ; 2,8 – 4,7; 3,55 – 6,95  Wysoka jasność i wysoki współczynnik kontrastu, zgodno z soczewkami B
Long-term brightness stability	40 000 godzin przy średnich warunkach użytkowania
Housing	zintegrowany układ chłodzenia i opatentowany uszczelniony zespół optyczny
Dimensions (WxLxH)	Projektor z nóżkami: 710 x 1070 x 547 mm/27,95 x 42,13 x 21,54 cala  710 x 1132 x 547 mm/27,95 x 44,55 x 21,54 cala z uchwycem dla obiektywu B
Weight	103 kg / 227 lbs
Power requirements	jedno lub trójfazowe 200-240V 16A
Heat load (max. power)	6800 BTU/h
Exhaust airflow	400 CFM
Ambient temperature	40°C/104F Maks.
Ambient humidity	85% RH maks.
Media server	Obsługa Barco Alchemy ICMP-X i innych marek serwerów multimedialnych**.
Power consumption	2,1kW (3W w trybie Eco)
Noise Level	50 dB(A) przy 1m i temperaturze otoczenia 25°C
3D systems	Obsługiwane są aktywne systemy okularów i systemy polaryzacji na srebrnych ekranach. Systemy separacji kolorów nie są obsługiwane.
Safety requirements	Klasa 1 grupa ryzyka 3
User interface	Wylświetlacz dotykowy i/lub internetowy
Lateral lens color on edge of image	Z obiektywem 2K: średnio 2 piksele*  Z obiektywem 4K: średnio 1,5 piksela*  (* zależnie od obiektywu, powiększenia, ...)
Notes	**konfiguracja projektora z ICP-D; skontaktuj się z serwisem Barco, aby uzyskać listę obsługiwanych marek

**Last updated: 09 Jul 2024**

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź [www.barco.com](http://www.barco.com), aby uzyskać najnowsze specyfikacje.

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**