

# Carte d'extension de liaison haute vitesse Quad 100G



- Utilisé pour relier jusqu'à deux processeurs Event Master Encore3 pour l'extension
- Utilisez quatre câbles QSFP28 100G standardisés
- Choisissez la fibre monomode pour les longues distances ou les câbles en cuivre à connexion directe pour une connectivité en rack adaptée à vos besoins
- 2 câbles en cuivre à connexion directe (2 mètres) inclus avec chaque carte de liaison
- Chaque carte de liaison offre 16 sources 4K60 à partager dans chaque sens

**Spécifications techniques**

**CARTE D'EXTENSION DE LIAISON HAUTE VITESSE QUAD 100G**

**Spécifications générales**

Connecteurs	4x 100G QSFP28
-------------	----------------

**Créé le : 08 Nov 2024**

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

