



C5

Pantalla LED con frente negro para interiores con una distancia entre píxeles de 5,5 mm



- **Impresionante calidad de imagen**
- **Fácil de instalar**
- **Bajo consumo de energía**

La pantalla LED C5 viene a sumarse a la famosa serie C de Barco. La gama de productos de la serie C ya es reconocida por sus características de peso ligero, sencillez de instalación, funcionamiento silencioso y eficiencia energética. A todo lo anterior, hay que sumar el potente procesamiento de imágenes basado en DX del modelo C5, que ofrece una calidad de imagen excepcional, así como facilidad de uso. Al combinar las características distintivas de la serie C con el famoso procesamiento basado en DX de Barco, el resultado es un producto sumamente versátil. Además de atender las necesidades del exigente mercado de alquiler y espectáculos, el modelo C5 también es un producto muy atractivo para instalaciones fijas gracias a sus necesidades mínimas de mantenimiento, grosor limitado y bajo consumo de energía.

Especificaciones del producto

C5

Especificaciones generales

Profundidad de píxel	5,55 mm
brillo	2.000 nit (calibrados a 6.500° K)
configuración LED	RGB SMD negro
Densidad de píxeles	5.184 píxeles por mosaico (72 x 72)
relación de contraste	3.500:1
ángulo de visión horizontal	120 grados (mínimo 50% de brillo)
tiempo de vida	100.000 horas (con 50% de brillo)
consumo de potencia	660 W/m ² (máx.) 220 W/m ² (típico)
ángulo de visión vertical	+/-60° (brillo mín. 50%)
peso	6,4 kg / mosaico 40 kg/m ²
procesado	Serie DX (basada en NNI)
colores	281 billones
tasa de refresco	3.200 Hz
rango de temperatura	0 °C/+45 °C (en funcionamiento) -20 °C/+60 °C (en almacenamiento)
humedad	35% / 85% (funcionamiento) 10% / 90% (almacenamiento)
montaje con viga	Máx. 25 mosaicos (10 m)
montaje con pie	Máx. 12 mosaicos (4,8m)
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (enlace simple y doble, hasta 2.048 x 1.536), SDI, HDSDI, HDSDI de enlace doble
Conexión de alimentación	Máx. 20 mosaicos/circuito de 16 A
Conexión de datos	Hasta 150 mosaicos por salida NNI
Ajuste Z del tile/tile	+/-0,5 mm
Capacidad de curva	0° (estándar) Radio +4 m / +8 m / -10 m / -22 m (opcional)
Curvas alternativas	requiere anclajes personalizados
Dimensiones (Al x An x P)	400 x 400 x 63 mm
Certificaciones	CE, ETL/UL, c-UL, FCC, TUV GS, CCC (pendiente), ROHS

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.