

SLite 10 XP

Outdoor LED display solution



Product specificaties

SLITE 10 XP

General specifications	
Pixeldichtheid	9646/m² (896/ft²) 5808/panel (88 x 66)
Pixeldichtheid	9646/m² (896/ft²) 5808/panel (88 x 66)
Visuele resolutie	10.18 mm
Fysieke resolutie	20.36 mm
Helderheid	6500 NIT
Gekalibreerde helderheid	5500 NIT (calibrated at 6500°K)
Led-configuratie	2R, 1G, 1B
Hor. kijkhoek	120°
Vert. kijkhoek	60°
Contrastverhouding	2000:1 at 200 lux
Levensduur	50 000 h (full white -half brightness) 100 000 h (typical use)
Paneelafmetingen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Paneelafmetingen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Paneelafmetingen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Paneelafmetingen	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
Energieverbruik	maximum: 680 W / Tile average: 170 W / Tile
Gewicht / tegel	40 kg (88.2 lbs) excluding structure
Verwerking	14 bit
Kleuren	4.4 trillion
Vernieuwingssnelheid	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Robuustheid	IP 65
Temperatuurbereik	operating: -20 -40°C (-4 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Vochtigheid	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
D320-invoercompatibiliteit	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSI, Data DVI up to UXGA
Certificeringen	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC class A
Bestelgegevens	R9004170

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

