

环境控制箱

巴可公司特有的环境控制箱可为 D320 显示器提供出色环境保护。



技术规格

环境控制箱

一般规格

机架

- 保护: IP45
- 尺寸: 908x670x92 毫米 (长x厚x高); 35.7"x26.4"x3.6" (长x厚x高)
- 重量: 25.4 千克 (55.1 磅)
- 电缆入口/出口: 34 (电缆更大直径: 9 毫米)
- 内部可用空间: 1U

电的

- 功耗: 更大 285 瓦
- 电源电压: 自动调节 88 ~ 264 伏 (交流电压)
- 接头: 3 针 IEC 接头

冷却/加热能力

- 型号: 基于帕尔贴温控技术的制冷器/加热器 (外部回路和内部回路各自独立)
- 制冷能力: 115 瓦 (连续)
- 运行范围: 外部温度 $-20 < > 45^{\circ}\text{C}$
- 内部温度: $10 < > 35^{\circ}\text{C}$
- 内部空气流量: 24 立方米/小时

校准

- UL 和 CE

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。