


超广角固定镜头EN22



- SX+ 0.80:1
- 1080 / WUXGA 0.74:1

技术规格

超广角固定镜头EN22

一般规格

工作F/#	F 2.5 音圈控制的可变光圈F 2.5-7.0
变焦倍率	无变焦 电动对焦
焦距	16.06 毫米
对焦范围	0.7 – 5.7m
自定义对焦范围	可扩展对焦范围，请向销售了解详细信息
净重	4.4 千克
投射比例	DMD芯片 ▪ SXGA+ 0.8:1 ▪ 1080p/WUXGA 0.74:1 图像尺寸公差 +/-5%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。