

PGWX-61B

Proiettore DLP ANSI da 6.200 lumen a singolo chip WXGA



WXGA
1280 X 1024

6K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- Design senza pulsanti e senza cavi
- Ottima qualità delle immagini
- Consente l'integrazione ClickShare e HDBaseT

Questo prodotto è disponibile solo in Cina e tramite partner di distribuzione.

Il design intelligente del proiettore ANSI da 6.200 lumen con risoluzione WXGA vi assicurerà che i partecipanti alla riunione non si concentreranno più sulla tecnologia di proiezione, ma piuttosto sul contenuto visualizzato sullo schermo.

Cosa amerete di questo proiettore

- Design elegante che si adatta perfettamente agli interni dell'ufficio
- Immagini di alta qualità con un livello impareggiabile di dettaglio e contrasto
- Nessun pulsante e nessun cavo per un semplice funzionamento e una minore confusione
- Tecnologia DLP affidabile per una vera tranquillità mentale
- Facile aggiornamento a futuri add-on di connettività
- Costi di proprietà contenuti grazie alla tecnologia DLP e a elementi ottici sigillati
- Modalità immagini preimpostate che consentono una gestione dei colori flessibile
- Menu di controllo intuitivo con le funzionalità più comuni a portata di mano
- Controllo remoto di facile utilizzo con un solo pulsante

ClickShare InsideSupportando l'integrazione di moduli di connettività opzionali, i proiettori Barco Corporate AV sono totalmente a prova di futuro e sono facilmente aggiornabili con funzionalità extra. Basata sul sistema di presentazione wireless di Barco ClickShare, l'opzione 'ClickShare Inside' è facilmente integrabile sotto la cappa del proiettore e consente agli utenti di condividere in modalità wireless i propri contenuti sullo schermo, per una reale collaborazione.

ClickShare Inside

Supportando l'integrazione di moduli di connettività opzionali, i proiettori Barco Corporate AV sono totalmente a prova di futuro e sono facilmente aggiornabili con funzionalità extra. Basata sul sistema di presentazione wireless di Barco ClickShare, l'opzione 'ClickShare Inside' è facilmente integrabile sotto la cappa del proiettore e consente agli utenti di condividere in modalità wireless i propri contenuti sullo schermo, per una reale collaborazione.

Specifiche tecniche**PGWX-61B****Specifiche generali**

| | |
|--|---|
| Tipo di proiettore | Proiettore DLP a singolo chip WXGA |
| Tecnologia | DMD da 0,65" |
| Ruota di colori | 6S standard (RGBYCW) |
| Risoluzione | 1.280 x 800 WXGA |
| Luminosità | 6.200 lumen ANSI / 4.500 lumen ANSI (modalità Eco) (misurazione, condizioni di misurazione e metodo di annotazione conformi alle normative internazionali ISO 21118) |
| Rapporto di contrasto | 1.100:1 / 4.000:1 (modalità di contrasto dinamico) |
| Uniformità della luminosità | 85% |
| Proporzioni | 16:10 |
| Tipo di obiettivo | Obiettivo G |
| Ottiche | 1,28-1,60:1; 1,00-1,28:1; 1,61-3,07:1 |
| Spostamento obiettivo ottico | Verticale: da -100% a +100% / Orizzontale: da -28% a +28% |
| Correzione del colore | CCN (per 1 chip) |
| Lampade | Ushio 1 x 465 W |
| Durata lampada | Fino a 1.500 ore (modalità piena potenza)/Fino a 2.000 (modalità eco) |
| Trasporto con lampada | Si |
| Elemento centrale DLP™ sigillato | Ermeticità tra prisma TIR e DMD |
| PIP avanzato | Si |
| Orientazione | tavolo -soffitto |
| 3D | Si, TI DLP-link |
| Correzione trapezoidale | Si |
| Ingressi | G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3 ; DVI-D |
| Risoluzioni in ingresso | fino a WUXGA (1.920 x 1.200) 60 Hz |
| Strumenti software | Projector Toolset |
| Controllo | IR, RS232, RJ45 |
| Connessione in rete | 10/100 Base-T, connessione RJ-45 |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Consumo energetico max | 585 W a 110 V/540 W a 220 V 470 W a 100 V CA/460 W a 240 V CA (modalità eco)/inferiore a 0,5 W (standby) |
| Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F) | Tipici 40 dBA (modalità luminosa)/37 dBA (modalità eco) |
| Temperatura ambiente in funzionamento | 5-40 °C / 41-104 °F (livello del mare) |
| Umidità in funzionamento | 10-85% |
| Dimensioni (PXLXA) | 475 x 565 x 253,6 mm |
| Peso | 17 kg |
| Dimensioni imballaggio (P x L x A) | 934 x 574 x 440 mm |
| Peso con imballo da fabbrica | 23 kg |
| Certificazioni | Certificato test CB, US emc, sicurezza US, CE emc e sicurezza, CCC emc e sicurezza |
| Garanzia | Garanzia standard di 3 anni (garanzia e condizioni di assistenza possono variare da regione a regione. Per maggiori dettagli, contattare il proprio rappresentante di vendita o di servizio locale) |

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.